

一般用圧力計

G15・G27



G15-10-01



G27-10-R1

・ご使用前に必ず、選定・取付の注意P.1298
をご確認ください。

標準仕様

型式	G15	G27
形状	背面ねじタイプ	
注1) 接続ねじ	R 1/8:M5(めねじ)	R 1/16
注2)注3) 使用流体	空気	
注4) 示度精度	±5%F.S.(フルスパン)	
材質	ケース(表面処理)	亜鉛ダイカスト(黒色グラファイト系コーティング)
	透明カバー	ポリカーボネート
	株(表面処理)	亜鉛ダイカスト(黒色グラファイト系コーティング)
	ブルドン管	黄銅
質量(kg)	0.01	0.015

● 取扱い上のご注意: 圧力計にドレン、油等が侵入した場合、作動不良が発生することがあります。

注1) 圧力計を取付けする際は、締付け過ぎないように注意ください。破損の原因となります。

シール剤は、シールテープをご使用ください。

注2) 使用流体が水の場合はブルドン管のエア通路の隙間が微小のため水により隙間が塞がり作動不良となりますので使用できません。

同様に他の流体を使用する場合は腐食および応答遅れ等の問題がありますので予めご相談ください。

注3) 凍結が生じないようにご注意ください。作動不良の原因となります。

注4) 精度保証温度範囲は23℃±5℃となります。

型式(常備品)

型式	注1) 圧力レンジ		表示単位	接続ねじ
	MPa			
G15-10-01	0~1.0		MPa	R 1/8、M5(めねじ)
G27-10-R1	0~1.0		MPa	R 1/16

注1) 最大表示以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。

型式(オーダーメイド品) これ以外の型式もオーダーメイド品ですが、納期がかかる場合がありますので事前にお問合せください。

型式	注1) 圧力レンジ		表示単位	接続ねじ
	MPa	psi		
G27-10-M5	0~1.0	—	MPa	M5(めねじ)
注2) G27-P10-R1-X30	0~1.0	0~150	MPa・psi	R 1/16

注1) 最大表示以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。

注2) 新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。