

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ

MSQ Series

サイズ：10, 20, 30, 50



型式表示方法

基本形 MSQ 10 A - M9BW [] [] - []

● サイズ

10
20
30
50

● オーダーメイド仕様
詳細は次頁をご参照ください。

● ポートの種類

端面ポートの種類	サイズ	サイズ
無記号	M5	10, 20
無記号	Rc1/8	30, 50
-XF	G1/8	
-XN	NPT1/8	
-XT	NPTF1/8	

※側面ポートはすべてM5となります。
詳細は仕様(P.17)をご参照ください。

● オートスイッチの追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

● オートスイッチ

無記号	オートスイッチなし(磁石内蔵)
-----	-----------------

※オートスイッチの品番につきましては下表をご参照ください。

A	クッションパット	
D	ダンパ	
R	内部アブソーバ	

適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、ホームページWEBカタログをご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷		
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)				
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC	
				3線(PNP)					●	●	●	○	○			
				2線					●	●	●	○	○			
				3線(NPN)					●	●	●	○	○			
				3線(PNP)					●	●	●	○	○			
				2線					●	●	●	○	○			
	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	—	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC	
				3線(PNP)					●	●	●	○	○			
				2線					●	●	●	○	○			
				3線(NPN)					●	●	●	○	○			
				3線(PNP)					●	●	●	○	○			
				2線					●	●	●	○	○			
耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	—	※1 M9NAV	※1 M9NA	○	○	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC		
			3線(PNP)					○	○	●	○	○				
			2線					○	○	●	○	○				
			3線(NPN)					○	○	●	○	○				
			3線(PNP)					○	○	●	○	○				
			2線					○	○	●	○	○				
オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線 (NPN相当)	24V	12V	A96V	A96	●	—	●	—	—	IC回路	—	
				2線					●	●	●	●	—			リレー、 PLC
				100V					●	●	●	●	—			
				100V以下					●	—	●	—	—			

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチを取り付けることは可能ですが、ロータリアクチュエータは耐水性向上タイプになっていません。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
 1m…………… M (例) M9NWM
 3m…………… L (例) M9NWL
 5m…………… Z (例) M9NWX

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。