

エアコンビネーション/AC Series

オプション/アタッチメント仕様

オプション/アタッチメント品番

区分	型式		部品品番									
			AC10-A用	AC20-B用	AC25-B用	AC30-B用	AC40-B用	AC40-06-B用	AC50-B用	AC55-B用	AC60-B用	
			AC10A-A用	AC20A-B用	—	AC30A-B用	AC40A-B用	AC40A-06-B用	AC50A-B用	—	AC60A-B用	
			AC10B-A用	AC20B-B用	AC25B-B用	AC30B-B用	AC40B-B用	AC40B-06-B用	AC50B-B用	AC55B-B用	AC60B-B用	
オプション	圧力計	丸形	標準	G27-10-R1	G36-10-□01			G46-10-□01				
		0.02~0.2MPa設定	G27-10-R1	G36-4-□01			G46-4-□01					
	圧力計 (カラーソール)	丸形	標準	—	G36-10-□01-L			G46-10-□01-L				
		0.02~0.2MPa設定	—	G36-4-□01-L			G46-4-□01-L					
	圧力計 (角形)	角形	標準	—	GC3-10AS[GC3P-010AS(圧力計カバーのみ)]							
		埋込式	0.02~0.2MPa設定	—	GC3-4AS[GC3P-010AS(圧力計カバーのみ)]							
	デジタル圧力 スイッチ付	NPN出力/配線下取出し	—	ISE35-N-25-MLA[ISE35-N-25-M(スイッチ本体のみ)]注3)								
			—	ISE35-R-25-MLA[ISE35-R-25-M(スイッチ本体のみ)]注3)								
			—	ISE35-N-65-MLA[ISE35-N-65-M(スイッチ本体のみ)]注3)								
			—	ISE35-R-65-MLA[ISE35-R-65-M(スイッチ本体のみ)]注3)								
フロート オートレイン注4)	N.O.	—	—	AD38-A			AD48-A					
	N.C.	—	—	AD37-A			AD47-A					
スぺーサ	—	Y100-A	Y200-A	Y300-A			Y400-A	Y500-A	Y600-A			
	プレート付スぺーサ	Y100T-A	Y200T-A	Y300T-A			Y400T-A	Y500T-A	Y600T-A			
チェック弁注5)注6)	—	AKM2000-□01-A	AKM3000-(□01)-A		AKM4000-□02-A		—	—	—	—		
	—	□02-A	□02-A		□03-A		—	—	—	—		
圧カスイッチ注6)	—	IS10M-20-A	IS10M-30-A		IS10M-40-A		IS10M-50-A		IS10M-60-A			
	—	IS10E-20	IS10E-30		IS10E-40		IS10E-50		IS10E-60			
T形スぺーサ注5)注6)	—	Y110-M5-A	Y210-□01-A	Y310-(□01)-A		Y410-(□02)-A		Y510-(□02)-A		Y610-□03-A	Y610-(□03)-A	
	—	—	□02-A	□02-A		□03-A		□03-A		□04-A	□04-A	
残圧抜き3ポート弁注6)	—	VHS20-□01A	VHS30-□02A		VHS40-□03A		VHS50-□06A		—	—		
	—	□02A	□03A		□04A		□10A		—	—		
配管アダプタ注6)	—	E100-M5-A	□01-A	□02-A		E400-□03-A		E500-□06-A		E600-□06-A		
	—	—	□02-A	□03-A		□04-A		□06-A		□10-A		
配管アダプタ付 圧カスイッチ注6)	—	—	□01-A	□02-A		IS10E-40□03-A		—	—	—	—	
	—	—	IS10E-20□02-A	□03-A		□04-A		—	—	—	—	
クロススぺーサ注6)	—	Y14-M5-A	Y24-□01-A	Y34-□01-A		Y44-□02-A		Y54-□03-A		—	—	
	—	—	□02-A	□02-A		□03-A		□04-A		—	—	

注1) 丸形圧力計品番の□は、接続ねじの種類を表します。Rは無記号、NPTはNとなります。接続ねじNPTおよび、単位表記psi仕様の圧力計供給につきましては、別途お問合せください。
 注2) "O"リング(1個)、取付ねじ(2本)が付属となります。
 注3) コネクタ付リード線(2m)、アダプタ、ロックピン、"O"リング(1個)、取付ねじ(2本)が付属となります。[]内は、スイッチ本体のみとなります。
 注4) 最低使用圧力は、N.O.タイプ:0.1MPa、N.C.タイプ:0.1MPa(AD27-A)、0.15MPa(AD37-A・AD47-A)です。単位表記psi、"F"仕様につきましては、別途お問合せください。
 注5) エアコンビネーションでは()が付いていない口径が、標準仕様となります。
 注6) モジュラ結合の際には、別途スぺーサが必要です。

チェック弁:(K) 1/8・1/4・3/8

レギュレータの出口側で分岐し、エアを取出す際にルブリケータからのオイルの逆流を防止する中間取出しポート付のチェック弁も簡単に取付けられます。

AKM 30 00 - □ 01 - A

① ② ③

記号	内容	①		
		ボディサイズ		
		20	30	40
②	ねじ種類	無記号	Rc	● ● ●
		N	NPT	● ● ●
		F	G	● ● ●
③	分岐ポート 管接続口径	01	1/8	● ● —
		02	1/4	● ● ●
		03	3/8	— — ●

仕様

型式	有効断面積(mm ²)
AKM2000-A	28
AKM3000-A	55
AKM4000-A	111

ALの入口側で分岐する時は、必ずこのチェック弁をご使用ください。
 入口、出口ポートは、ねじ加工していません。

JIS記号

チェック弁

型式	分岐ポート 管接続口径	A	B	C	D	E	適用機種
AKM2000-A	1/8・1/4	40	28	11	40	11	AC20-B, AC20A-B
AKM3000-A	1/8・1/4	53	34	14	48	13	AC25-B AC30-B, AC30A-B
AKM4000-A	1/4・3/8	70	42	18	54	15	AC40-B, AC40A-B注)

注) AC40□-06-Bには取付けできません。
 ※ACに使用する場合は標準的分岐ポート管接続口径は上記のアタッチメント表をご参照ください。