低矮型吸盤

吸盤直徑 ø2, ø4, ø6, ø8, ø15

記號形狀

EU 平型

■用于高度方向的省空間化。



型號表示方法

吸盤單體 **ZP2 – B02 EU N**

吸盤直徑

記號	吸盤直徑	噴沙規格
B02	ø2	●
B04	ø4	●
B06	ø6	●
08	ø8	–
15	ø15	–

※ 噴沙規格：工件脱離性加强。

吸盤材質

記號	材質
N	NBR
S	硅橡膠
U	聚氨酯橡膠
F	FKM
GN	導電性NBR
GS	導電性硅橡膠

吸盤形狀

記號	形狀
EU	平型

外形尺寸圖／吸盤單體

ZP2-B02EU□



ZP2-B04EU□



ZP2-B06EU□



ZP2-08EU□



ZP2-15EU□



連接器安裝部尺寸

客户安裝制作連接器的場合、請參考下記尺寸。



注) R部制作成倒圓角。

※ ZP2系列適合的連接器，參見P.70。

SMC