

自在旋回金具

スタンダードプレスキャスト (中荷重用)

RoHS
標準製品

車輪径
75mm
~300mm

最大荷重
60kg
~550kg

適応温度
-40℃
~+120℃

注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。



UWJB-150



WJ-100



LWYJ-130
自在旋回/固定
幅広フォーク
φ130, 150, 200のみ

製品記号例

W

ゴム車輪

J

自在旋回

B

ストッパー

-150

φ150

特長

- ▶ 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。
- ▶ 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備。
- ▶ ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー。
- ▶ 自在ストッパー付には、㊦仕様と㊧仕様があります。



㊦仕様 側面



自在ストッパー㊧㊧
自在㊧のみストッパーレバーに滑り止め樹脂
カバーが付きまます。(φ250にはつきません)




㊧仕様 側面

用途

- ▶ 各種運搬台車
- ▶ 一般業務用機器
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(巻末「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)

オプション



一般フォーク



幅広フォーク

- 幅広フォーク
一糸くず・ヒモ等
からみ対策用—
からみにくく、からん
でも取り除きやすい。



- 自在旋回巻き込みガード付
φ150, 200のみ

受注生産



WJ-SB-150

- 自在シングルストッパー付
車輪のみを止めるストッパーです。
φ130, 150, 200のみ

図面

