

領域図	6 ~ 9
-----	-------

DC	DCファン	11
	□36 mm	12 ~ 13
	□38 mm	14 ~ 18
	□40 mm	19 ~ 49
	□52 mm	50 ~ 56
	□60 mm	57 ~ 94
	□70 mm	95 ~ 96
	□80 mm	97 ~ 141
	□92 mm	142 ~ 165
	□120 mm	166 ~ 189
	□127 mm	190 ~ 194
	□140 mm	195 ~ 200
	□150 mm	201 ~ 202
	∅172 mm	203 ~ 218
	∅200 mm	219 ~ 222
	二重反転ファン	223
	□38 mm	224 ~ 225
	□40 mm	226 ~ 237
	□60 mm	238 ~ 246
	□80 mm	247 ~ 253
	□92 mm	254 ~ 255
	□120 mm	256 ~ 257
	∅172 mm	258 ~ 259
	リバーシブルフローファン	261
	∅92 mm	262 ~ 263
	∅136 mm	264 ~ 265
	防水ファン	267
	□40 mm	268 ~ 272
	□60 mm	273 ~ 278
	□80 mm	279 ~ 288
	□92 mm	289 ~ 303
	□120 mm	304 ~ 312
	□140 mm	313 ~ 321
	∅172 mm	322 ~ 327
	防水遠心ファン	329
	∅100 mm	330 ~ 331
	∅133 mm	332 ~ 333
	∅150 mm	334 ~ 335
	∅175 mm	336 ~ 339

DC	∅221 mm	340 ~ 341
	∅225 mm	342 ~ 343
	防油ファン	345
	□40 mm	346 ~ 349
	□60 mm	350 ~ 355
	□80 mm	356 ~ 357
	□92 mm	358 ~ 361
	□120 mm	362 ~ 363
	長寿命ファン	365
	□40 mm	366 ~ 367
	□60 mm	368 ~ 376
	□80 mm	377 ~ 382
	□92 mm	383 ~ 389
	□120 mm	390 ~ 397
	□140 mm	398 ~ 406
	∅172 mm	407 ~ 410
	耐温ファン	411
	□40 mm	412 ~ 413
	□60 mm	414 ~ 415
	□80 mm	416 ~ 417
	□92 mm	418 ~ 421
	□120 mm	422 ~ 423
	耐Gファン	425
	□120 mm	426 ~ 427
	∅172 mm	428 ~ 429
	遠心ファン	431
	∅100 mm	432 ~ 433
	∅133 mm	434 ~ 435
	∅150 mm	436 ~ 437
	∅175 mm	438 ~ 442
	∅221 mm	443 ~ 445
	∅225 mm	446 ~ 447
	□270 mm	448 ~ 452
	ブロー	453
	52 mm	454 ~ 455
	76 mm	456 ~ 459
	97 mm	460 ~ 468
	120 mm	469 ~ 470
	127 mm	471 ~ 472
	160 mm	473 ~ 474