

▶ ノンシールドセプタクル

57F-40360-20S

芯数

14: 14 芯

24: 24 芯

36: 36 芯

50: 50 芯

コンタクト表面処理

1: Ni 下地 Au0.8 μ m めっき2: Ni 下地 Au0.4 μ m めっき

ストレーンリリーフの有無

表示なし: なし



S: 樹脂製ストレーンリリーフ添付

K: 金属製ストレーンリリーフ添付
(36 芯、50 芯のみ)


カバーの形状及び色

0: オープンエンドカバー / 青色 (標準)

A: クローズエンドカバー / 青色 (標準)




芯数	A	B	C	D	E	F
14	44.00	36.00	25.2	12.954	23.2	16.51
24	54.78	46.78	36.1	23.749	36.3	29.21
36	67.74	59.74	48.9	36.703	51.5	44.45
50	82.85	74.85	64.0	51.816	68.5	62.23



■ パネル取付参考寸法図


● コネクタ前面取付タイプ



芯数	B	G	
		ストレーン リリーフ無し	ストレーン リリーフ有り
14	36.00	23.7	25.6
24	46.78	36.8	38.7
36	59.74	52.0	53.9
50	74.85	69.0	70.9

● コネクタ後面取付タイプ

パネル厚: 1.6mm 以下



芯数	B	H
14	36.00	35.30
24	46.78	46.08
36	59.74	59.04
50	74.85	74.15

注: 15.5^{+0.2} 寸法は、相手コネクタが 57FE-10 タイプの場合 16.2^{+0.2} になります。