



QSCA

クイック シャフト クランプ(エア操作)

標準在庫品

RoHS

IMAO



★One Point—
シャフトロックの遠隔操作に最適

本体、プレート	パッキン
アルミ合金 (A5052) サンドブラスト アルマイト表面処理 ナチュラル	ニトリルゴム

品 番	d	H ₂	L	W	H	d ₁	P	W ₁	H ₁
QSCA10-N	10	12	45	35	62	M4 ザグリ深さ4.5	30	8	28
QSCA12-N	12								
QSCA14-N	14								
QSCA15-N	15	19	58	40	80	M5 ザグリ深さ5.5	35	10	35
QSCA16-N	16								
QSCA20-N	20								

品 番	保持トルク (N・m)	スライド荷重 (N)	質量 (g)	価 格	適用シャフト (h6-h9)
QSCA10-N	1	150	230	12,700	φ10
QSCA12-N	1.2			12,700	φ12
QSCA14-N	1.4		225	12,700	φ14
QSCA15-N	2.2	200	450	13,900	φ15
QSCA16-N	2.4			13,900	φ16
QSCA20-N	2.6		440	13,900	φ20