


RABS-R

丸ベルト ローラー

標準在庫品 RoHS 無電解ニッケル



本体	ベアリング・止め輪
S45C 無電解ニッケルメッキ	スチール

品番	丸ベルト径	Do	Dp	R	d	B	L	D1	d1	d2	A	ベアリング品番	質量(g)	価格	適用する アイドラー軸品番
RABS0430-R	φ4	30	28	R2	6	6	12	24	17	13	3	606ZZ	50	1,790	PID0606
RABS0440-R								34							
RABS0540-R	φ5	40	38	R2.5	8	7	14	33	22	18	3.5	608ZZ	100	1,890	PID0807
RABS0550-R								43							
RABS0640-R	φ6	40	38	R3	8	7	14	32	22	18	3.5	608ZZ	95	1,890	PID0807
RABS0650-R								42							
RABS0850-R	φ8	50	48	R4	10	8	15	40	26	22	3	6000ZZ	170	2,600	PID1008タイプ
RABS0860-R								40							
RABS0860-R	φ8	60	58	R4	12	10	16	50	32	26	3	6201ZZ	250	2,700	PID1210タイプ
RABS0860-R								32							

特長

- 丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
- ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

技術データ

ベアリングのラジアル荷重(N) (平均寿命3000時間と仮定)

ベアリング 品番	回転数 (min <sup>-1</sup> )							
	100	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
606ZZ	680	390	310	270	250	230	210	200
608ZZ	990	580	460	400	360	340	320	300
6000ZZ	1370	1090	640	560	500	470	440	420
6201ZZ	2040	1190	940	830	750	700	650	620

参照ページ

- 「ドライブテンショナー組合せ表」をご覧の上ご使用ください。(P. 948 参照)
- ベアリングの仕様につきましては「アイドラー」をご覧ください。(P. 952 参照)

関連製品ページ

- PID (P. 974 参照)
- PID-F (P. 975 参照)