


# ANT-S

## アングル タイトナー(固定型)

標準在庫品 RoHS

IMAO



| 品番     | 本体                       |
|--------|--------------------------|
| ANT35S | FCD450<br>粉体焼付塗装<br>ブラック |
| ANT40S | FC250<br>粉体焼付塗装<br>ブラック  |
| ANT75S |                          |

| 品 番    | M       | W   | H  | H <sub>1</sub> | t  | L  | d  | P  | A  | D  | L <sub>1</sub> | M <sub>1</sub> | 質量<br>(g) | 価 格   |
|--------|---------|-----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----------------|----------------|-----------|-------|
| ANT35S | M10×1.5 | 60  | 35 | 49             | 9  | 30 | 7  | 45 | 15 | 28 | 20             | M5×0.8 - 6L    | 230       | 1,530 |
| ANT40S | M20×2.5 | 115 | 40 | 67.5           | 14 | 32 | 13 | 90 | 16 | 55 | 40             | M8×1.25-16L    | 1200      | 2,800 |
| ANT75S |         |     | 75 | 102.5          | 17 | 40 |    |    | 20 |    |                |                | 1600      | 3,300 |

### 参照ページ


「ドライブテンショナー組合せ表」をご覧ください。  
(P. 948 参照)

# FLT-S

## フランジ タイトナー(固定型)

標準在庫品 RoHS

IMAO



| 品番     | 本体                       |
|--------|--------------------------|
| FLT45S | FCD450<br>粉体焼付塗装<br>ブラック |
| FLT90S | FC250<br>粉体焼付塗装<br>ブラック  |

| 品 番    | M       | W   | L  | t  | d   | P  | D  | M <sub>1</sub> | 質量<br>(g) | 価 格   |
|--------|---------|-----|----|----|-----|----|----|----------------|-----------|-------|
| FLT45S | M10×1.5 | 60  | 20 | 9  | 7.5 | 45 | 28 | M5×0.8 - 6L    | 130       | 1,380 |
| FLT90S | M20×2.5 | 115 | 25 | 13 | 12  | 90 | 55 | M8×1.25-16L    | 550       | 2,600 |

### 参照ページ

「ドライブテンショナー組合せ表」をご覧ください。  
(P. 948 参照)

ワンタッチ  
着脱

ワンタッチ  
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル  
&グリップ

インジケータ  
&スケール

アクチュエータ  
ユニット

取っ手

ヒンジ  
&ラッチ

オイルキャップ  
&ゲージ

アジャスター  
フット  
&キャスタ

テンショナー

ガイド  
レール

ガイド  
ローラー

ベアリング  
コンポーネント

スライド  
レール

スイッチ  
ドッグ

ダンパー  
&防振部品

ブランジャー

自動化  
クランプ

ワンタッチ  
クランプ

クランプ  
&ストッパー

サポーター  
&スペーサー

ワーク  
グリップ

ボルト  
&ナット

位置決め  
部品

治具交換  
システム

ベース

パイプ  
&バキューム

吊具

工場用  
無線機器

各種  
サービス