


QLPD-M

クランプボルト

IMAO

標準在庫品 RoHS



本体

SCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

品番	D1	M	L1	L	D	L2	D2	W	L3	質量 (g)	価格	適用引込みクランプ (P. 1392 参照)
QLPD150-M 5	5	M 5×0.8	6	17	8	1.2	3	4	2.5	3	2,100	QLPD150タイプ
QLPD150-M 6		M 6×1	7							4	2,100	
QLPD200-M 8	8	M 8×1.25	9	22	12	1.5	4.3	6	4	10	2,400	QLPD200タイプ
QLPD200-M10		M10×1.5	11							13	2,400	

注意事項

お客様の仕様に合わせた特注品の製作も承ります。

使用例・使用方法

■クランプボルト使用時の推奨ピッチ

