

## CP130


## 内径クランプ

標準  
在庫品




RoHS

イマオ  
WEB 製品ムービー公開

IMAO



M 六角穴付きボルト



★One Point  
クサビの倍力作用で強力クランプ!

本体、口金	スプリング
SKD61 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 HRC47~53	SUS304

品番	D		H	H <sub>1</sub>	R	H <sub>2</sub>		L <sub>1</sub> (注)	M
	min.	max.				D min.時	D max.時		
CP130-04001	19.5	24	9	2.5	R 9.5	8	2.6	9.4	M4×12L
CP130-06001	23.5	29	13	4	R11.5	11.5	5	13	M6×18L
CP130-08001	28.5	36	17	5.5	R14	15	6	19	M8×25L

品番	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格
CP130-04001	2	3.2	19	5,000
CP130-06001	5	10.5	43	5,300
CP130-08001	9	25	89	5,500

注)表中の適用ボルトを使用した場合の値です。

## 特長

- ・ワークを内側からクランプできます。
- ・クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
- ・ストロークが大きいので、鑄抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。