

BJ215

アジャストストッパー

標準在庫品

RoHS



IMAO




BJ215-S
(シングルタイプ)



BJ215-W
(ダブルタイプ)



BJ215-S
(シングルタイプ)




BJ215-W
(ダブルタイプ)

本体
S50C 四三酸化鉄皮膜

品番	M	H	H ₁	W ₁	T	d	P	P ₁	A	H ₂	W	質量 (g)	価格
BJ215-08020S	M 8×1.25	20	28	38	12	5.5	28	—	—	8	16	50	2,100
BJ215-08020W					22			12	5			95	2,600
BJ215-10025S	M10×1.5	25	35	50	16	6.5	36	—	—	10	20	110	2,800
BJ215-10025W					32			18	7			220	2,900
BJ215-12032S	M12×1.75	32	44	60	19	9	42	—	—	12	24	190	3,000
BJ215-12032W					38			20	9			380	3,500
BJ215-16040S	M16×2	40	56	75	25	11	54	—	—	16	32	420	3,900
BJ215-16040W					50			28	11			840	5,600

使用例・使用方法



ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

プランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スペーサー

ワーク
グripper

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス