

USC



ウレタン スクリュー

標準在庫品

RoHS

材質の特性
P.2231

IMAO



★One Point
パッド材質ポリウレタン


本体	パッド
SCM435 四三酸化鉄皮膜 HRC33~39	ポリウレタン ショアA90 オレンジ

品 番	M	L	d	W	質量 (g)	価 格
USC 5×16	M 5×0.8	16	2.5	2.5	2	160
USC 5×20		20			3	160
USC 5×30		30			4	170
USC 6×20	M 6×1	20	3.5	3	4	190
USC 6×30		30			6	200
USC 6×40		40			8	210
USC 8×20	M 8×1.25	20	5	4	7	230
USC 8×35		35			12	240
USC 8×50		50			16	260
USC10×25	M10×1.5	25	6	5	13	280
USC10×40		40			21	290
USC10×60		60			31	370
USC12×30	M12×1.75	30	7	6	22	330
USC12×50		50			38	340
USC12×80		80			61	470
USC16×40	M16×2	40	10	8	55	470
USC16×60		60			83	570
USC16×90		90			125	770

特 長

ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。

使用例・使用方法



ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スパーサー

ワーク
グripper

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス