


BJ722 ダイヤピン

標準 在庫品 RoHS



本体
SK95
焼入焼戻
研磨仕上
HRC55~60

品番	D (h6)	L	L ₁	A	C	M	Lf	質量 (g)	価 格
BJ722-06001	6	20	9	1.8	2	M3×0.5	6	3	1,280
BJ722-08001	8	25	11	2.2	3			7	1,280
BJ722-10001	10	30	13	3				13	1,280
BJ722-12001	12	34	14	3.5	4	M5×0.8	10	25	1,620
BJ722-14001	14	38	15	4				40	1,850
BJ722-16001	16	42	16	5				60	1,850
BJ722-18001	18	46	17	5.5	5			85	2,100
BJ722-20001	20	47		6				100	2,100
BJ722-22001	22	49	19	7				140	2,600
BJ722-25001	25			8				165	2,600

関連製品ページ

取外しには [NKL](#) ノックレスがご利用いただけます。
(P. 1903 参照)

- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル & グリップ
- インジケータ & スケール
- アクチュエータユニット
- 取っ手
- ヒンジ & ラッチ
- オイルキャップ & ゲージ
- アジャスターフット & キャスタ
- テンショナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- ベアリングコンポーネント
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ダンパー & 防振部品
- プランジャー
- 自動化クランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ & ストッパー
- サポーター & スペーサー
- ワークグリップパー
- ボルト & ナット
- 位置決め部品
- 治具交換システム
- ベース
- バイス & バキューム
- 吊具
- 工場用無線機器
- 各種サービス