


BJ701

ロケットボルト(高精度型)

標準在庫品 RoHS


IMAO



**本体**  
SCM435  
焼入焼戻  
四三酸化鉄皮膜  
研磨仕上

品番	D ( $-0.005$ $-0.013$ )	L3	M	L2	L	D1	L1	W	質量 (g)	価格
BJ701-12045	12	23	M12×1.75	22	45	18	12	10	52	1,130
BJ701-12055		33			55				59	
BJ701-12065		43			65				68	
BJ701-12075		53			75				76	
BJ701-16055	16	30	M16×2	25	55	24	16	14	120	1,280
BJ701-16065		40			65				134	
BJ701-16075		50			75				145	

使用例・使用方法



パーツの位置決めはロケットボルトをご利用いただければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。

- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル & グリップ
- インジケータ & スケール
- アクチュエータユニット
- 取っ手
- ヒンジ & ラッチ
- オイルキャップ & ゲージ
- アジャスターフット & キャスタ
- テンションナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- ベアリングコンポーネント
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ダンパー & 防振部品
- ブランジャー
- 自動化クランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ & ストッパー
- サポーター & スパース
- ワークグリップ
- ボルト & ナット
- 位置決め部品
- 治具交換システム
- ベース
- パイプ & バキューム
- 吊具
- 工場用無線機器
- 各種サービス