


ご注文No.表記例

SUS35B 20

TYPE 歯数
スプロケットNo.



BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
10	4.4	20
11		23
12	4.4	26
13		29

- チェーンNo.35
- チェーンピッチ(P)9.525mm
- ブッシュリンク内幅(W)4.78 mm
- ブッシュ外径(Dr)5.08 mm
- 歯幅(T)4.3 mm

ステンレス GB 304

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	¥	Semi-F ¥
				下穴	最小	最大						
SUS 35B	10	35	30.82	8	9	12	★24.5	20	削 出 仕 様	0.08	1,200	4,500
	11	38	33.81	8	9	14	★27	20		0.09	1,350	4,600
	12	41	36.80	9	10	16	★30.5	20		0.12	1,420	4,700
	13	44	39.80	9	10	18	★32	20		0.12	1,500	4,800
	14	47	42.81	9	10	18	32	20		0.12	1,700	5,200
	15	51	45.81	9	10	20	35	20		0.16	1,900	5,400
	16	54	48.82	9	10	20	37	20		0.19	1,940	5,500
	17	57	51.84	11	12	25	41	20		0.22	2,160	5,700
	18	60	54.85	11	12	25	44	20		0.25	2,160	5,700
	19	63	57.87	11	12	28	47	20		0.28	2,610	6,200
	20	66	60.89	11	12	30	50	20		0.32	2,600	6,200
	21	69	63.91	11	12	32	53	20		0.36	2,900	6,500
	22	72	66.93	11	12	35	56	20		0.37	3,200	6,800
	23	75	69.95	11	12	38	60	20		0.38	3,500	7,200
	24	78	72.97	11	12	32	53	22		0.43	3,340	7,000
	25	81	76.00	11	12	32	53	22		0.44	4,100	7,800
	26	84	79.02	11	12	32	53	22		0.45	4,130	7,900
	27	87	82.05	11	12	32	53	22		0.46	4,300	8,100
	28	90	85.07	11	12	32	53	22		0.48	4,480	8,300
	30	96	91.12	11	12	32	53	22		0.51	5,250	9,200
	32	102	97.18	11	12	32	53	22		0.54	5,960	10,200
	34	109	103.23	11	12	32	53	22		0.57	6,780	11,300
	35	112	106.26	11	12	32	53	22		0.59	7,110	11,700
	36	115	109.29	12	13	32	53	22		0.61	7,480	12,100
	38	121	115.34	12	13	42	63	25		0.82	7,830	12,500
	40	127	121.40	12	13	42	63	25		0.85	8,180	13,000



ご注文方法

スプロケットNo. と数量



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



当日発送

納期