



標準ベルトサイズ



GBタイプ



Uタイプ



● ベルト呼称

GBタイプ	B	125	(D)MXL	6.4	GB
	ベルト略号	ベルト歯数	ベルト形 (ダブルタイミングベルトの場合はDMXL)	ベルト幅(mm)	GBタイプ (ベアバック仕様)
Uタイプ	125	T80	6.4	U	
	ベルト歯数	ベルト形	ベルト幅(mm)	Uタイプ	

標準ベルト幅

ベルト呼び幅	ベルト幅(mm)
3.2	3.2
4.8	4.8
6.4	6.4
9.5	9.5
12.7	12.7

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ 周長(mm)	製造の可否	
			GB	U
30 MXL	30	60.96		○
34 MXL	34	69.09	○	
35 MXL	35	71.12	○	○
40 MXL	40	81.28	○	○
41 MXL	41	83.31	○	
45 MXL	45	91.44	○	○
46 MXL	46	93.47	○	○
48 MXL	48	97.54	○	○
49 MXL	49	99.57	○	
50 MXL	50	101.60	○	○
52 MXL	52	105.66	○	○
53 MXL	53	107.70	○	○
54 MXL	54	109.73	○	○
55 MXL	55	111.76	○	○
56 MXL	56	113.79	○	○
57 MXL	57	115.82	○	○
59 MXL	59	119.89	○	○
60 MXL	60	121.92	○	○
61 MXL	61	123.95	○	
63 MXL	63	128.02	○	○
65 MXL	65	132.08	○	○
66 MXL	66	134.11	○	
67 MXL	67	136.14	○	○
68 MXL	68	138.18	○	○
70 MXL	70	142.24	○	○
71 MXL	71	144.27	○	○
72 MXL	72	146.30	○	○
73 MXL	73	148.34	○	○
74 MXL	74	150.37	○	○
75 MXL	75	152.40	○	○
76 MXL	76	154.43	○	
77 MXL	77	156.46	○	○
78 MXL	78	158.50	○	○
79 MXL	79	160.53	○	
80 MXL	80	162.56	○	○
81 MXL	81	164.59	○	○
82 MXL	82	166.62	○	○
83 MXL	83	168.66	○	○
85 MXL	85	172.72	○	○
86 MXL	86	174.75	○	
87 MXL	87	176.78	○	○
88 MXL	88	178.82	○	○
89 MXL	89	180.85	○	○
90 MXL	90	182.88	○	○
91 MXL	91	184.91	○	○
92 MXL	92	186.94	○	
93 MXL	93	188.98	○	○
94 MXL	94	191.01	○	○
95 MXL	95	193.04	○	○
96 MXL	96	195.07	○	

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ 周長(mm)	製造の可否	
			GB	U
97 MXL	97	197.10	○	○
98 MXL	98	199.14	○	○
100 MXL	100	203.20	○	○
101 MXL	101	205.23	○	
102 MXL	102	207.26	○	○
103 MXL	103	209.30	○	○
104 MXL	104	211.33	○	○
105 MXL	105	213.36	○	○
106 MXL	106	215.39	○	○
108 MXL	108	219.46	○	○
109 MXL	109	221.49	○	
110 MXL	110	223.52	○	○
112 MXL	112	227.58	○	○
114 MXL	114	231.65	○	○
115 MXL	115	233.68	○	○
118 MXL	118	239.78	○	○
120 MXL	120	243.84	○	○
121 MXL	121	245.87	○	○
122 MXL	122	247.90	○	○
123 MXL	123	249.94	○	○
124 MXL	124	251.97		○
125 MXL	125	254.00	○	○
126 MXL	126	256.03	○	○
127 MXL	127	258.06	○	
128 MXL	128	260.10	○	
129 MXL	129	262.13	○	
130 MXL	130	264.16	○	○
131 MXL	131	266.19	○	○
132 MXL	132	268.22	○	○
134 MXL	134	272.29	○	
135 MXL	135	274.32	○	○
138 MXL	138	280.42	○	
140 MXL	140	284.48	○	○
142 MXL	142	288.54	○	○
144 MXL	144	292.61	○	○
(D) 145 MXL	145	294.64	○	○
(D) 146 MXL	146	296.67	○	
(D) 147 MXL	147	298.70	○	
(D) 148 MXL	148	300.74	○	○
(D) 150 MXL	150	304.80	○	○
(D) 152 MXL	152	308.86	○	
(D) 154 MXL	154	312.93	○	
(D) 155 MXL	155	314.96	○	○
(D) 156 MXL	156	316.99	○	○
157 MXL	157	319.02		○
(D) 158 MXL	158	321.06	○	
(D) 160 MXL	160	325.12	○	○
(D) 162 MXL	162	329.18	○	
(D) 165 MXL	165	335.28	○	○
(D) 170 MXL	170	345.44	○	○

●(D)印はダブルタイミングベルトGBの標準サイズです。ダブルタイミングベルトの設計手順および伝動容量は片歯標準ベルトと同じです。
●標準サイズの中にも一部非在庫サイズがありますので、ご注文の際は在庫確認をお願いします。

1
特性編

