



- ステンレスハンドルのスタンダードモデル。
- 品番の末尾記号により、グリップ取り付け穴の有無が選択できます。②

**HSM** —— グリップ取り付け穴つき

**HSM-N** —— グリップ取り付け穴なし

- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。➡ P.1239

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	HSM
本体	SCS13 (SUS304相当)

単位: mm

品番 グリップ取り付け穴つき	価格(円)	M	P	品番 グリップ取り付け穴なし	価格(円)	D	H	A	s	d	L	E	スポーク数	質量(g)
<b>HSM-80</b>	2,580	M5	33	<b>HSM-80-N</b>	2,580	80	28	8	20	26	17	12	2	260
<b>HSM-100</b>	3,500	M5	43	<b>HSM-100-N</b>	3,500	100	30	8	22	26	18	13	2	320
<b>HSM-125</b>	4,220	M6	54	<b>HSM-125-N</b>	4,220	125	34	8	26	32	20	15	2	500
<b>HSM-160</b>	6,780	M8	71	<b>HSM-160-N</b>	6,780	160	42	10	32	36	24	18	2	900
<b>HSM-200</b>	9,800	M10	90	<b>HSM-200-N</b>	9,800	200	42	11	31	42	24	19	2	1300
<b>HSM-250</b>	19,200	M10	113	<b>HSM-250-N</b>	19,200	250	53	13	40	50	34	20	3	2400

● 適用推奨グリップ

品番	適用推奨グリップ	
	GSS ➡ P.1298	GNTRS ➡ P.1285
<b>HSM-80</b>	GSS-5	GNTRS-18 - M5
<b>HSM-100</b>	GSS-5	GNTRS-18 - M5
<b>HSM-125</b>	GSS-6	GNTRS-19 - M6
<b>HSM-160</b>	GSS-8	GNTRS-24 - M8
<b>HSM-200</b>	GSS-10	GNTRS-28 - M10
<b>HSM-250</b>	GSS-10	GNTRS-28 - M10

- 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

**HSM-80-N**

商品記号 ① ②

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145 対応可・別料金	ゆるみ止め ➡ P.2150 対応不可	レーザ刻印 ➡ P.2161 対応可・別料金	軸穴追加加工 ➡ P.2155 対応可・別料金
-----------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------