





- 品番の末尾記号により、グリップ取り付け穴の有無が選択できます。❶❷

AV ——— グリップ取り付け穴つき

AV-N ——— グリップ取り付け穴なし

- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。➡ P.1239

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	AV
本体	AC4C バフ研磨(リム部のみ)

単位: mm

品番 グリップ取り付け穴つき	価格(円)	M	P	品番 グリップ取り付け穴なし	価格(円)	D	H	A	E	s	d	L	スポーク 数	質量(g)
AV-80	1,120	M5	33	AV-80-N	1,120	80	32	9	14.5	23	28	25		95
AV-100	1,370	M5	42	AV-100-N	1,370	100	37	10	15.5	27	33	25		215
AV-125	1,820	M6	53	AV-125-N	1,820	125	44	15	14.5	29	35	30	2	225
AV-140	2,150	M6	61	AV-140-N	2,150	140	44	15	14	29	38	30	2	335
AV-160	2,680	M8	70	AV-160-N	2,680	160	52	15	16.5	37	39	35	2	415
AV-200	3,960	M10	88	AV-200-N	3,960	200	56	17	19	39	47	40	3	720
AV-250	5,530	M10	113	AV-250-N	5,530	250	61	20	22	41	52	40	3	1070
AV-300	7,670	M10	138	AV-300-N	7,670	300	65	19	20	46	58	45	3	1360

● 適用推奨グリップ

品番	適用推奨グリップ			
	GNTR ➡ P.1285	GTR ➡ P.1286	GTM ➡ P.1295	HS ➡ P.1297
AV-80	GNTR-18 - M5	GTR-18 - M5	GTM-18 - M5	HS-5
AV-100	GNTR-18 - M5	GTR-18 - M5	GTM-18 - M5	HS-5
AV-125	GNTR-19 - M6	GTR-19 - M6	GTM-19 - M6	HS-6
AV-140	GNTR-19 - M6	GTR-19 - M6	GTM-19 - M6	HS-6
AV-160	GNTR-24 - M8	GTR-24 - M8	GTM-24 - M8	HS-8
AV-200	GNTR-28 - M10	GTR-28 - M10	GTM-28 - M10	HS-10
AV-250	GNTR-28 - M10	GTR-28 - M10	GTM-28 - M10	HS-10
AV-300	GNTR-28 - M10	GTR-28 - M10	GTM-28 - M10	HS-10

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

AV-80-N

商品
記号

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145 対応可・別料金	ゆるみ止め ➡ P.2150 対応不可	レーザ刻印 ➡ P.2161 対応可・別料金	軸穴追加加工 ➡ P.2155 対応可・別料金
-----------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------