


# ワンサイド丸頭タッピング



- **材質**  
ステンレス A2  
ステンレス A2 黒染め
- **ネジ部**  
AB タイプ

■ 締め付けは通常のマイナスドライバーを使用、取り外しは「ワンサイド リムーバルツール」を使用します。

■ 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。

■ 木ねじとしても使用できます。



RoHS指令適合商品

	3.5	4.2	4.8
dk	6.61	7.85	9.12
k	2.62	3.05	3.48
リムーバルツール#	410	410 / 510	510


サイズ	製品コード		梱包	
	d	L		
3.5	13	OW013513	OW013513BK	100
	20	OW013520	OW013520BK	100
	25	OW013525	OW013525BK	100
4.2	13	OW014213	OW014213BK	100
	20	OW014220	OW014220BK	100
	25	OW014225	OW014225BK	100
	38	OW014238	OW014238BK	100
4.8	13	OW014813	OW014813BK	100
	20	OW014820	OW014820BK	100
	25	OW014825	OW014825BK	100
	38	OW014838	OW014838BK	100

1本から出荷致します！詳しくはお問い合わせください。  
製品コード末尾「BK」=黒染め。

**ONE SIDE REMOVAL TOOL**

## ワンサイド用 リムーバルツール

- ワンサイドねじの取り外しに使用する解除専用工具です。
- 専用工具以外での解除は大変困難になっております。



サイズ	製品コード	梱包	φ	適応サイズ
#410	OW410	1	φ 8	M3/M4/3.5/4.2
#510	OW510	1	φ 10	M5/4.2/4.8
#610	OW610	1	φ 12	M6

専用工具は P.36～37 をご覧ください