


クイックチェンジフィルタ FQ1 Series

RoHS

型式表示方法



- FGD
- FGE
- FGG
- FGA
- FGC
- FGF
- FGH
- FQ1**
- FN
- EB □
- ES □

エレメント&パッキン表示方法

① ファイバエレメント (P.P.)

寸法	エレメント表示記号	公称ろ過精度 (μm)	品番
φ65 × L250	TX50	0.5	EHM10A
	T001	1	EHM39R10AY
	T005	5	EHM23R10AY
	T010	10	EHM19R10AY
	T020	20	EHM15R10A
	T050	50	EHM11R10A
	T075	75	EHM10R10A
	T100	100	EHM8R10A

② ファイバエレメント (コットン)

寸法	エレメント表示記号	公称ろ過精度 (μm)	品番
φ65 × L250	HX50	0.5	EH10G
	H001	1	EH39R10GV
	H005	5	EH23R10GV
	H010	10	EH19R10GV
	H020	20	EH15R10G
	H050	50	EH11R10G
	H075	75	EH10R10G
	H100	100	EH8R10G

③ マイクロメッシュエレメント (SUS304) 接合剤: エポキシ樹脂

寸法	エレメント表示記号	公称ろ過精度 (μm)	品番	
φ65 × L250	M005 □	5	EM100-005 □	
	M010 □	10	EM100-010 □	
	M020 □	20	EM100-020 □	
	M040 □	40	EM100-040 □	
	M074 □	74	EM100-074 □	
	M105 □	105	EM100-105 □	
	φ65 × L125	M005 □	5	EM200-005 □X4
		M010 □	10	EM200-010 □X4
		M020 □	20	EM200-020 □X4
		M040 □	40	EM200-040 □X4
M074 □		74	EM200-074 □X4	
M105 □	105	EM200-105 □X4		

注) □部はパッキン材質
N: NBR V: FKM

④ マイクロメッシュエレメント (SUS316)

寸法	エレメント表示記号	公称ろ過精度 (μm)	品番
φ65 × L250	L005 □	5	EM500-005 □
	L010 □	10	EM500-010 □
	L020 □	20	EM500-020 □
	L040 □	40	EM500-040 □
	L074 □	74	EM500-074 □
	L105 □	105	EM500-105 □
φ65 × L125	L005 □	5	EM600-005 □X4
	L010 □	10	EM600-010 □X4
	L020 □	20	EM600-020 □X4
	L040 □	40	EM600-040 □X4
	L074 □	74	EM600-074 □X4
L105 □	105	EM600-105 □X4	

注) □部はパッキン材質
N: NBR V: FKM



オーダーメイド仕様

(上記①~④以外のエレメントにも対応可能です。
詳細はP. 84, 85オーダーメイドをご参照ください。)