


チェックバルブ AK Series

RoHS

大きなバルブ容量

低クラッキング圧力:0.02MPa

豊富な機種




型式

型式	接続口径	音速コンダクタンス dm ³ /(s·bar)	臨界圧力比	質量g
AK2000-01	1/8	5	0.25	105
AK2000-02	1/4	5.5		100
AK4000-02	1/4	9.4		155
AK4000-03	3/8	17		150
AK4000-04	1/2	19		140
AK6000-06	3/4	40		345
AK6000-10	1	46		315

仕様

使用流体	空気
保証耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1MPa
最低使用圧力	0.02MPa
周囲温度および使用流体温度	-5~60℃(凍結なきこと)

JIS記号



型式表示方法

AK 2 000 - 02

基準サイズ

2	1/4
4	1/2
6	1

ねじの種類

無記号	Rc
N	NPT
F	G


接続口径

接続口径	適用シリーズ
01	1/8 AK2000
02	1/4 AK2000、4000
03	3/8 AK4000
04	1/2 AK4000
06	3/4 AK6000
10	1 AK6000


流量特性

注) 流量特性は代表値となります。


AK2000-01、-02



AK4000-02



AK4000-03, 04



AK6000-06, 10

