


# 附快速接頭調速閥

## AS 系列

L型種類 / 一般種類

■適合配管外徑：公制尺寸 ■連接螺牙：M, R

### 型號表示方法



#### L型種類



#### 一般種類



#### 型號

●印的標準品中為無電解鍍鎳規格(N規格)。

管連接口徑	適合配管外徑						適合氣壓缸管內徑 mm	L 型類型		一般類型	
	公制尺寸							排氣節流	進氣節流	排氣節流	進氣節流
	3.2	4	6	8	10	12					
M3 × 0.5	●	●					2.5、4、6	AS1201F-M3	AS1211F-M3	AS1301F-M3	AS1311F-M3
M5 × 0.8	●	●	●				6、10、16、20	AS1201F-M5	AS1211F-M5	AS1301F-M5	AS1311F-M5
R1/8	●	●	●	●	●	●	20、25、32	AS2201F-01	AS2211F-01	AS2301F-01	AS2311F-01
R1/4		●	●	●	●	●	20、25、32、40	AS2201F-02	AS2211F-02	AS2301F-02	AS2311F-02
R1/4			●	●	●	●	40、50、63	AS3201F-02	AS3211F-02	AS3301F-02	AS3311F-02
R3/8			●	●	●	●	40、50、63	AS3201F-03	AS3211F-03	AS3301F-03	AS3311F-03
R1/2				●	●	●	63、80、100	AS4201F-04	AS4211F-04	AS4301F-04	AS4311F-04

註1)※只有 L 型種類。

註2)辨識排氣節流、進氣節流外觀

以鎖定螺帽來辨識。排氣節流型為無電解鍍鎳；進氣節流型為黑色鍍鉻酸錳。

#### 規格

保證耐壓力	1.5MPa
最高使用壓力	1MPa
最低使用壓力	0.1MPa
周圍溫度及使用流體溫度	-5~60°C(無結冰)
針閥圈數	10 圈(註1)8 圈
註2)適和配管材質	尼龍、軟尼龍、聚胺酯
選配	註3)附密封、鎖定六角螺帽、註4)無電解鍍鎳規格

註1)AS1201F-M5、AS1211F-M5種類時。

AS1301F-M5、AS1311F-M5種類時。

註2)請注意軟尼龍、聚胺酯的最高使用壓力。

(詳情請參考Best Pneumatics No.4。)

註3)管連接口徑為M3、M5時，無附密封。

註4)黃銅零件皆為無電解鍍鎳。

有關閥制尺寸請參考Best Pneumatics No.3