

# 軟聚胺酯配管


## TUS 系列

■配管尺寸：公制尺寸

### 極軟材質



### 破壞壓力特性曲線及使用壓力



### 型號表示方法

TUS 10 65 B-100

● 配管外徑

● 配管外徑

● 1卷長度

記號	長度
20	20m一捲
100	100m一捲(只有黑、藍)

● 顏色表示

記號	顏色
B	黑
W	白
R	紅
BU	藍
Y	黃
G	綠
N	半透明
YB	黃褐色

### 系列表

● 20m一捲 □ 100m一捲

名稱	配管尺寸				
	公制尺寸				
外徑mm	TUS0425	TUS0604	TUS0805	TUS1065	TUS1208
內徑	2.5	4	5	6.5	8
黑(B)	● □	● □	● □	● □	● □
白(W)	●	●	●	●	●
紅(R)	●	●	●	●	●
藍(BU)	● □	● □	● □	● □	● □
黃(Y)	●	●	●	●	●
綠(G)	●	●	●	●	●
註1)半透明(N)	●	●	●	●	●
黃褐色(YB)	●	●	●	●	●

### TUS附屬相關機器

#### 內部套筒

#### TJ 系列

在快速接頭處使用軟聚胺酯配管時，為補強的作用。請插到配管內使用。



#### 機種

型號	適合配管型號	長度
TJ-0425	TUS0425	18
TJ-0604	TUS0604	19
TJ-0805	TUS0805	20.5
TJ-1065	TUS1065	23
TJ-1208	TUS1208	24

### 規格

使用流體	空氣					
最高使用壓力(20°C時)	0.6MPa					
破壞壓力	請參考破壞壓力特性曲線圖。					
通用接頭	快速接頭、嵌入式接頭、軟管接頭					
最小彎曲半徑 mm	8	15	15	22	29	
使用溫度	-20~60°C(無結冰)					
材質	聚胺酯					
配管拉扯強度 N (使用快速接頭時)	無內部套筒	15	60	60	85	110
	有內部套筒	80	230	250	300	480

註1) 因為材料的因素，非完全透明，是半透明。