

型號表示方法

**KQ2 H 06 - 01 A S 1**

快速接頭

機種

記號	機種
H	直通接頭
S	附內六角孔直通接頭
F	內螺牙接頭
L	L型接頭
K	45° 型接頭
V	萬向L型接頭
VS	附六角孔萬向L型
VF	萬向內螺牙L型接頭
LF	內螺牙L型接頭
VD	雙萬向L型接頭
VT	三萬向L型接頭
W	長L型接頭
T	2口T型接頭
Y	輔助分歧接頭
D	三角型接頭
E	隔板用直接接頭
LE	隔板用內螺牙接頭
N	連接器

橢圓形釋放套

公螺牙密封方式

記號	密封方式
無記號	無密封劑
S	附密封劑

螺牙部材質・表面處理

記號	螺牙部材質・表面處理
A	黃銅
N	黃銅+無電解鍍鎳
G	SUS303(連接螺牙/公螺牙 只有M3)

管連接口徑 / 適用氣壓管外徑

記號		尺寸
氣壓管連接	00*	同徑氣壓管
	M3	M3×0.5
螺牙連接	M5	M5×0.8
	M6	M6×1.0
	01	R1/8, Rc1/8
	02	R1/4, Rc1/4
	03	R3/8, Rc3/8

\*只限「隔板用接頭」「隔板用L型」

適用氣壓管外徑

記號	尺寸
23	φ3.2
04	φ4
06	φ6

維修備品

M3、M5、M6螺牙密封用墊片，請以下列型號訂購。  
M3用墊片：M-3G2  
M5用墊片：M-5G2  
M6用墊片：M-6G

**KQ2 H 06 - 00 A 1**

快速接頭

機種

記號	機種
H	直通型
	異徑直通型
L	L型
	插入L型
	插入減徑型L型
W	長插入L型
T	T型
	異徑T型
TW	十字型
TX	異徑十字型
TY	異徑十字型
D	三角型
R	插入減徑型

橢圓形釋放套

管連接口徑 / 適用氣壓管外徑

記號		尺寸
氣壓管(桿端)連接 (插入減徑型) 異徑氣壓管	00	同徑氣壓管
	99	同徑桿
	23	φ3.2
	04	φ4
	06	φ6
	08	φ8

適用氣壓管外徑

記號	尺寸
23	φ3.2
04	φ4
06	φ6

附件

記號	產品名
KQ2N	連接器
	異徑連接器
KQ2C	管帽蓋
KQ2P	塞頭

