


附導桿薄型氣缸

MGP Series

ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

型號表示方法



適用的磁簧開關 / 磁簧開關單獨體的詳細規格，請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.③。

種類	特殊功能	導線出線方式	顯示燈	配線(輸出)	負載電壓		磁簧開關型號		導線長度(m)				附接頭纜線	適用負載	
					DC	AC	縱出線	橫出線	0.5 (無記號)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)			
無接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN)	24V	5V,12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC迴路
				3線(PNP)				M9PV	M9P	●	●	●	○	○	
				2線				M9BV	M9B	●	●	●	○	○	
				3線(NPN)				M9NWV	M9NW	●	●	●	○	○	
	耐水性向上型(2色顯示)	直接出線	有	3線(PNP)	24V	5V,12V	—	M9PWV	M9PW	●	●	●	○	○	IC迴路
				2線				M9BWV	M9BW	●	●	●	○	○	
				3線(NPN)				※1 M9NAV	※1 M9NA	○	○	●	○	○	
				3線(PNP)				※1 M9PAV	※1 M9PA	○	○	●	○	○	
耐強磁場(2色顯示)	直接出線	有	2線	24V	12V	—	※1 M9BAV	※1 M9BA	○	○	●	○	○	—	
			2線(無極性)				—	※2 P3DWA	●	—	●	●	○		
有接點磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN相當)	24V	5V	—	A96V	A96	●	—	●	—	IC迴路	—
				2線		12V		100V	※2 A93V	A93	●	●	●		
			無			100V以下		A90V	A90	●	—	●	—	IC迴路	PLC

※1 耐水性向上型的磁簧開關可安裝在上記型式的產品上，但並不因此而保證產品的耐水性能。
在耐水環境下的使用時，推薦使用耐水性向上型的產品。但是，有關ø12, ø16的耐水性向上型產品，請與本公司確認。

※2 導線長度1m型，只對應D-A93。

※導線長度記號 0.5m.....無記號 (例) M9NW ※○無接點磁簧開關為接受訂貨生產。
1m..... M (例) M9NWM ※※D-P3DWA□型對應的氣缸內徑由ø25~ø100。
3m..... L (例) M9NWL
5m..... Z (例) M9NWZ

※除了上面刊載的機種以外，還有其他適合的磁簧開關，詳細內容請參照P.66。

※附接頭纜線磁簧開關的詳細內容，請參照網頁WEB目錄或Best Pneumatics No.③。

D-P3DWA□時，請參照網頁WEB目錄。

※磁簧開關為同包裝出貨(未安裝)。