


附導桿薄型氣壓缸

MGQ Series

∅12, ∅16, ∅20, ∅25, ∅32, ∅40, ∅50, ∅63, ∅80, ∅100

型號表示方法



適用磁簧開關 / 磁簧開關單體的詳細,請參照網路WEB目錄。

種類	特殊機能	導線 出線方式	顯示 燈	配線(輸出)	負荷電壓		磁簧開關型號		接線長度(m)				附接頭 纜線	通用負荷		
					DC	AC	縱向取出	橫向取出	0.5 (無記號)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)				
無接點 磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN)	24V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC迴路	繼電器、 PLC	
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	●	○	○				
				2線			M9BV	M9B	●	●	○	○				
	3線(NPN)			M9NVV			M9NW	●	●	○	○	IC迴路				
	3線(PNP)			M9PVV			M9PW	●	●	○	○					
	2線			M9BWW			M9BW	●	●	○	○	—				
耐水性向上品(2色顯示)	—	—	—	3線(NPN)	5V,12V	—	*M9NAV	*M9NA	○	○	●	○	○	IC迴路	—	
				3線(PNP)			*M9PAV	*M9PA	○	○	○	○				
				2線			*M9BAV	*M9BA	○	○	●	○	○			
有接點 磁簧開關	—	直接出線	有	3線(NPN相當)	—	5V	A96V	A96	●	—	●	—	—	IC迴路	—	
				2線			*A93V	A93	●	●	●	—	—			繼電器、 PLC
				—			A90V	A90	●	—	●	—	—			

※1 耐水性向上型的磁簧開關可安裝在上記型式的產品上,但並不因此而保證產品的耐水性能。

上記型式的耐水性向上產品,請與本公司確認。

※2 導線長度1m型,只對應D-A93。

※接線長記號

0.5m.....無記號 (例)M9NW
1m..... M (例)M9NWM
3m..... L (例)M9NWL
5m..... Z (例)M9NWZ

※○無接點磁簧開關為接受訂貨生產。

※除了上面刊載的機種外,還有其他適用的磁簧開關,詳細內容請參照P.13。

※附接頭纜線磁簧開關的詳細內容,請參照網頁WEB目錄。

※磁簧開關為向包裝出貨(未組裝)。