


金屬密封

薄型低摩擦氣缸

MQQ 系列

ø10、ø16、ø20、ø25、ø30、ø40

型號表示方法



註) MQQ系列無磁簧開關。

安裝件型號

缸徑(mm)	腳架 ^{註1)}	法蘭	雙耳環	桿端螺牙變換接頭(帶螺母)
10	CQS-L016	CQS-F016	CQS-D016	MQ10-M
16	CQS-L020	CQS-F020	CQS-D020	MQ16-M
20	CQS-L025	CQS-F025	CQS-D025	MQ20-M
25	MQ-L032	MQ-F032	MQ-D032	MQ25-M
30	MQ-L040	MQ-F040	MQ-D040	MQ28-M
40	CQ-L050	CQ-F050	MQ-D050	

註1)訂購腳架時，1支氣缸配置2個腳架。

註2)各安裝件附屬零部件如下：

腳架・法蘭……主體安裝用螺栓

雙耳環……耳環用銷、軸用C形止輪、本體安裝用螺栓