


雙軸氣缸 / 精巧型

CXSJ 系列

ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32

型號表示方法



適合磁簧開關 / 磁簧開關單體的詳細規格詳見→P.43。

種類	特殊機能	導線引出方式	指示燈	配線 (輸出)	負載電壓		磁簧開關型號		*導線長度 (m)				導線前置插頭	適合負載		
					DC	AC	垂直出線	橫向出線	0.5 (無記號)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)		IC回路	繼電器, PLC	
																—
有接點磁簧開關	—	直接出線式	有	3線 (相當NPN)	—	5V	—	A96V	A96	●	—	●	—	—	IC回路	—
			無	2線	24V	12V	100V	A93V	A93	●	—	●	—	—	—	繼電器, PLC
無接點磁簧開關	—	直接出線式	有	3線 (NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	—	●	○	○	IC回路	繼電器, PLC
				3線 (PNP)				M9PV	M9P	●	—	●	○	○		
				2線				M9BV	M9B	●	—	●	○	○	—	
				3線 (NPN)				M9NVW	M9NW	●	●	●	○	○	IC回路	
				3線 (PNP)				M9PVW	M9PW	●	●	●	○	○	—	
				2線				M9BVW	M9BW	●	●	●	○	○	—	
耐水性强 (2色指示)	—	F9BA	—	—	●	○	○	—	—							

※導線長度記號

0.5m	無記號	(例) M9N
1m	M	(例) M9NWM
3m	L	(例) M9NL
5m	Z	(例) M9NZ

※附“○”的無接點磁簧開關按訂貨生產。

· 除上記型號以外，可適合磁簧開關詳見P.10。

※磁簧開關同包出廠 (未組裝)。