

附屬関連機器

複數固定器

TMA Series



·附快速接頭

可固定附快速接頭排氣閥/KE
□系列。

·可固定快速接頭New KQ2

可固定T型、L型、直線型。

·依連接支數，可任意分離 (在分離用切斷溝用老虎鉗切斷。)

規格



| | |
|------|---------------------|
| 周圍溫度 | - 20~60°C(不結冰) |
| 材質 | 難燃聚丙烯(UL-94規格V-0相當) |
| 顏色 | 黑 |

型式

| 型 式 | 連數 | 適用排氣閥 | 適用快速接頭 | | |
|--------|----|--------|------------|------------|------------|
| | | | T型 | L型 | 直線型 |
| TMA-04 | 10 | — | KQ2T06-00A | KQ2L06-00A | KQ2H06-00A |
| TMA-06 | 8 | KEA06 | KQ2T08-00A | KQ2L08-00A | KQ2H08-00A |
| | | KEB06 | | | |
| TMA-08 | 8 | KEA08 | KQ2T10-00A | KQ2L10-00A | KQ2H10-00A |
| | | KEB08 | | | |
| | | KEC-02 | | | |
| TMA-10 | 6 | KEA10 | KQ2T12-00A | KQ2L12-00A | KQ2H12-00A |
| | | KEB10 | | | |
| TMA-12 | 6 | KEA12 | — | — | — |
| | | KEB12 | | | |
| | | KEC-03 | | | |



複數固定器 / 外形尺寸圖



| 適用氣壓管 外徑 mm | 型式 | P | L | W | H ₁ | H ₂ | Q |
|-------------------|--------|------|-------|------|----------------|----------------|------|
| 4 | TMA-04 | 16.1 | 160 | 26 | 10.2 | 15.5 | 17.5 |
| 6 | TMA-06 | 19 | 151 | 28 | 11.4 | 17.9 | 18.6 |
| 8 | TMA-08 | 21.7 | 172.5 | 31.8 | 12.6 | 20.3 | 18.6 |
| 10 | TMA-10 | 25.4 | 151.2 | 35 | 15 | 24.3 | 22 |
| 12 | TMA-12 | 28.1 | 167.3 | 37 | 16.2 | 26.7 | 22 |