


難燃性(UL-94規格V-0相當)

FR軟尼龍氣壓管


**TRS Series**



RoHS

點焊溶接等火花噴濺環境下的一般空氣壓及水用配管。難燃性氣壓管。

最高使用壓力



系列表

● -20m一卷 □ -一卷筒100m

名稱	TRS0603	TRS0805	TRS1065	TRS1208
外徑 mm	6	8	10	12
內徑 mm	3	5	6.5	8
黑(B)	●	●	●	●
白(W)	●	●	●	●
紅(R)	●	●	●	●
藍(BU)	●	●	●	●
綠(G)	●	●	●	●

規格

使用流體	空氣、水		
最高使用壓力 MPa	20°C	1.2	
	40°C	1.2	
	60°C	0.7	
適用接頭	FR快速接頭 KR-W2系列		
最小彎曲半徑 mm	17	19	27
使用溫度	-20~+60°C、水的場合：0~60°C(不結冰)		
材質	難燃尼龍(UL-94規格 V-0相當)		

⚠ 產品個別注意事項

使用前請務必詳讀。  
關於安全上的注意事項,請參照Best Pneumaticst ⑦後附50,關於接頭 & 氣壓管 / 共通注意事項請確認 Best Pneumaticst ⑦P.13~17。

⚠ 注意

- ①一般工業用水可以使用。其他用途時,請與本公司確認。  
另外,突波壓請控制在最高使用壓力以下使用。  
突波壓超過最高使用壓力時,接頭或氣壓管有破損或破裂的情形。
- ②依斷熱壓縮,有異常溫度上昇時,氣壓管會有破裂的情形發生。

型式表示方法

