


消音器 金屬本體型

AN□00 Series



30dB(A)的消音效果
小的通氣阻抗
安裝簡單



型式表示方法

AN 500 - 06

● 本體尺寸

記號
500
600
700
800
900

● 螺牙的種類

記號	種類
無記號	R
N	NPT

● 配管口徑

記號	配管口徑	適合型式
06	3/4	AN500
10	1	AN600
12	1 1/4	AN700
14	1 1/2	AN800
20	2	AN900

規格

使用流體	壓縮空氣
最高使用壓力 ^{註1)}	1.0MPa
消音效果	30dB(A) ^{註2)}
周圍溫度及使用流體溫度	5~60°C ^{註3)}

註1) 顯示電磁閥的一次側壓力。

註2) 根據從電磁閥排氣的氣壓迴路或壓力，消音效果會有所變化。

註3) 從流體發生水滴而不會發生結冰時，可使用-10~60°C。

產品個別注意事項，請參考P.5。


性能

型式	有效斷面積 mm ²	音速傳導量C [dm ³ / (s · bar)]	建議流量 m ³ /min (ANR)	重量 g
AN500-06	160	32	12以下	165
AN600-10	270	54	20以下	220
AN700-12	440	88	30以下	435
AN800-14	590	118	50以下	510
AN900-20	960	192	80以下	740

註) 建議流量為一次側壓力0.5MPa時的流量。

構造／零件、外型尺寸圖

AN500~900



尺寸表

型式	配管口徑 R, NPT	A	B	D
AN500-06	3/4	107	46	36
AN600-10	1	127	50	41
AN700-12	1 1/4	186	74	50
AN800-14	1 1/2	217	74	55
AN900-20	2	256	86	65