

消音器 高消音型

AN□02 Series

RoHS

35dB(A)的消音效果
外殼
使用難燃材質



JIS記號



型號表示方法

AN 402 - □ 04

本體尺寸

202
302
402

螺牙的種類

記號	種類
無記號	R
N	NPT

管連接口徑

記號	管連接口徑	適用型式
02	1/4	AN202
03	3/8	AN302
04	1/2	AN402

規格

使用流體	壓縮空氣
最高使用壓力 ^{註1)}	1.0MPa
消音效果	35dB(A) ^{註2)}
周圍溫度及使用流體溫度	5~60°C ^{註3)}

註1) 所示為電磁閥的一次側壓力。

註2) 依從電磁閥的排氣空氣壓迴路與壓力等,消音效果會有變化。

註3) 流體產生水滴,沒有結冰的可能性時,-10~60°C可以使用。

產品個別注意事項,請參照網頁WEB目錄。

性能 / 尺寸

型式	管連接口徑 R	有效斷面積 mm ²	音速傳導C [dm ³ /(s·bar)]	推薦流量 m ³ /min(ANR)	質量 g	尺寸 mm		
						A	B	D
AN202-02	1/4	35	7	3以下	16	64	22	19
AN302-03	3/8	60	12	5以下	33	84	28	24
AN402-04	1/2	90	18	8以下	47	95	34	24

註) 推薦流量為一次側壓力0.5MPa時的流量。

構造 / 零件、外形尺寸圖

AN202

AN302·402

