


40dB(A)高消音型消音器 ANA1 Series

RoHS

工廠內噪音可降低85dB(A)以下
高消音型的消音器



型號表示方法

ANA1-03

配管口徑

記號	配管口徑	接續方法
01	1/8	※鎖牙式
02	1/4	
03	3/8	
04	1/2	
06	3/4	
10	1	
12	1 1/4	快速接頭式
14	1 1/2	
20	2	
C08	ø8(適合快速接頭尺寸)	
C10	ø10(適合快速接頭尺寸)	
C12	ø12(適合快速接頭尺寸)	

※ 螺牙種類只有R。

系列

記號	消音效果
A1	40dB(A)

規格

使用流體	壓縮空氣
註)最高使用壓力	1.0MPa
消音效果	40dB(A)
周圍溫度及使用流體溫度	5~60℃


註)表示電磁閥一次側壓力。

型式(螺牙配管)


型式	配管口徑 R	有效斷面積 mm ²	音速傳導C [dm ³ /(s·bar)]	推薦流量 m ³ /min(ANR)	質量 g	尺寸 mm		
						A	B	C
ANA1-01	1/8	10	2	0.8以下	4	37	16	—
ANA1-02	1/4	15	3	1.2以下	14	64	22	18
ANA1-03	3/8	35	7	2.7以下	22	84	25	21
ANA1-04	1/2	60	12	4.5以下	36	98	30	24
ANA1-06	3/4	90	18	7.0以下	110	111	46	36
ANA1-10	1	160	32	12.0以下	180	132	50	41
ANA1-12	1 1/4	280	56	20.0以下	544	200	74	60
ANA1-14	1 1/2	450	90	32.0以下	612	230	74	60
ANA1-20	2	610	122	45.0以下	873	271	86	70

構造/零件・外型尺寸圖

ANA1-01~06



ANA1-10~20




註)推薦流量為一次側壓力0.5MPa時的流量。

型式(快速接頭配管)

型式	適合快速 接頭尺寸	有效斷面積 mm ²	推薦流量 m ³ /min(ANR)	質量 g	尺寸 mm	
					A	B
ANA1-C08	ø8	11	0.8以下	5	58	16
ANA1-C10	ø10	15	1.2以下	13	76	22
ANA1-C12	ø12	33	2.5以下	19	95	25

構造/零件・外型尺寸圖

ANA1-C08~C12



註)推薦流量為一次側壓力0.5MPa時的流量。