

5 通口電磁閥

SY3000 · 5000 · 7000 · 9000 系列

底座配管型

單體式



海外規格適合型號詳見
SMC首頁

型號表示方法

SY 5 2 40 **5 L**

系列

| | |
|---|--------|
| 3 | SY3000 |
| 5 | SY5000 |
| 7 | SY7000 |
| 9 | SY9000 |

接管口徑

| 記號 | 接管口徑 | 適合系列 |
|-----|---------|------------------|
| 無記號 | 無底板 | |
| 01 | 1/8 附底座 | SY3000 |
| 02 | 1/4 附底座 | SY5000 SY7000 |
| 03 | 3/8 附底座 | SY7000 SY9000 |
| 04 | 1/2 附底座 | SY9000 |

螺紋的種類

| 無記號 | Rc |
|-----|------|
| F | G |
| N | NPT |
| T | NPTF |

切換方式

| | |
|---|-----------|
| 1 | 2位單動 |
| 2 | 2位複動 |
| 3 | 3位中關式 |
| 4 | 3位中排式 |
| 5 | 3位中供式 |

手動操作方式

| | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 無記號: 非鎖定按鈕式 | D: 螺絲起子壓下旋轉鎖定式 | E: 手動壓下旋轉鎖定式 |
|-----------------|--------------------|------------------|

指示燈·突波電壓保護回路

接線取出方式 G, H, L, M, W の場合

| 無記號 | 無指示燈及突波電壓保護回路 |
|-----|---------------------|
| S | 附突波電壓保護回路 |
| Z | 附指示燈及突波電壓保護回路 |
| R | 附突波電壓保護回路(無極性式) |
| U | 附指示燈及突波電壓保護回路(無極性式) |

※ AC時,用整流器防止過電壓的發生,故無S式。
※ R,U僅DC有。
※ 附省電回路的場合,僅有"Z"式。

導線引出方式D式的場合

| 無記號 | 無指示燈及突波電壓保護回路 |
|-----|---------------------|
| S | 附突波電壓保護回路(無極性式) |
| Z | 附指示燈及突波電壓保護回路(無極性式) |

※ 沒有DOZ式。
※ AC時,用整流器防止過電壓的發生,故無S式。

引導方式

| 無記號 | 內部引導式 |
|-----|-------|
| R | 外部引導式 |

線圈規格

| 無記號 | 標準 |
|-----|---------------------|
| T | 附省電回路(僅DC24V,DC12V) |

※ D,DO,W□型上沒有附省電回路。

額定電壓

| DC規格 | |
|------|-------|
| 5 | DC24V |
| 6 | DC12V |
| V | DC6V |
| S | DC5V |
| R | DC3V |

AC規格(50/60Hz)

| | |
|---|----------------|
| 1 | AC100V |
| 2 | AC200V |
| 3 | AC110V[AC115V] |
| 4 | AC220V[AC230V] |

※ D,DO式的DC規格僅有DC24V,12V。
※ W□型僅有DC。

接線取出方式

| DC24V, 12V, 6V, 5V, 3V / AC100V, 110V, 200V, 220V | | | | DC24V, 12V, 6V, 5V, 3V / AC100V, 110V, 200V, 220V | DC24V, 12V, 6V, 5V, 3V |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---|------------------------|
| 直接出線式 | L形插座式 | M形插座式 | | DIN形插座式 | M8接頭式 |
| G: 導線 長300mm | L: 導線 (長300mm) | M: 導線 (長300mm) | MN: 不附導線 | (除SY3000外) D: 附插頭 | WO: 沒有接頭電纜 |
| H: 導線 長600mm | LN: 不附導線 | LO: 不附插頭 | MO: 不附插頭 | DO: 不附插頭 | W□ 附接頭電纜 |

註1) 請填入電纜長度記號,請參考後附13務必填入

※ LN, MN式,附2個導線插頭。
※ SY3000系列的DIN形接線座式參考後附10。
※ 符合DIN43650C標準的DIN形接線座式[Y式]也有。詳見P.212。
※ M8插座的插座電纜參考後附12。