

耐磨耗氣壓管

TUZ Series



系列表

●—每卷20m □—每卷100m

名稱	TUZ0425	TUZ0604	TUZ0805	TUZ1065	TUZ1208
外徑 mm	4	6	8	10	12
內徑 mm	2.5	4	5	6.5	8


黑(B)	●	●	●	●	●
乳白(W)	□	□	□	□	□
紅(R)	●	●	●	●	●
藍(BU)	●	●	●	●	●
黃(Y)	●	●	●	●	●
綠(G)	●	●	●	●	●

規格


使用流體		空氣				
適合管接頭		快速管接頭KQ, KJ系列 嵌入式管接頭KF系列 SUS316嵌入式管接頭KFG系列 微型管接頭M, MS系列(軟管直通接管)				
最高使用壓力	20℃	0.8MPa				
	60℃	0.4MPa				
破壞壓力		請參見破壞壓力特性曲線				
最小彎曲壓力 mm		10	15	20	27	35
使用溫度		-20~+60℃				
材質		特殊聚氨酯				

註1) 最小溫度半徑是指在溫度20°C的條件下用右下圖的方法測定彎折時的值。
最小溫度半徑值是在靜止配管前提下，在運轉部使用的場合請留有餘量進行配管。
柔性保護管內使用的場合，必須按柔性保護管廠商推薦的彎曲半徑確認。
註2) 由於材料關係，是不透明的。

破壞壓力特性曲線及使用壓力



最小彎曲半徑測定方法



在溫度20°C的條件下，管子彎曲成U字形，一端固定，讓一端慢慢靠近，管子發生變形、彎折等時測定2R。

型號表示方法

TUZ0425 BU - 20

管子名稱表示

名稱	外徑×內徑 mm
TUZ0425	4×2.5
TUZ0604	6×4
TUZ0805	8×5
TUZ1065	10×6.5
TUZ1208	12×8

顏色表示

記號	色
B	黑
W	乳白
R	紅
BU	藍
Y	黃
G	綠

1卷長度

記號	長度
20	每卷20m
100	每卷100m