


## HGA-30 鋁合金蝶型鉸鏈 Aluminum Butt Hinge



### 特點 Feature

配置墊圈，使鉸鏈無間隙，可防止裝上門板後因負載重量而產生的傾斜。



Dispose PE washer, no tolerance on this hinge, can prevent door slope after install.

| 產品型號<br>Item No. | 材質 Material  |         | 表面處理 Finish               |
|------------------|--------------|---------|---------------------------|
|                  | 主體 Main Body | 插銷 Pin  |                           |
| HGA-30-BK        | 鋅合金 ZDC      | 鐵 Steel | 黑色塗裝 Black                |
| HGA-30-SR        |              |         | 陽極銀 Anodize Finish Silver |

### 訂購說明 Ordering Instructions

HGA-30- □□□  
↓  
表面顏色 (Color)

## HGA-208 Series 鋁合金重承載型鉸鏈 Aluminum Alloy Heavy Duty Hinge



### 特點 Feature

配置墊圈，使鉸鏈無間隙，可防止裝上門板後因負載重量而產生的傾斜，適用於較重型的門板。

Dispose nylon washer, no interval on interval on the hinge, can prevent heavy door slope after installing.

| 產品型號 Item No. | 材質 Material                      |                                | 表面處理 Finish |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
|               | 主體 Main Body                     | 插銷 Pin                         |             |
| HGA-208-A     | 鋁合金<br>Aluminum Alloy<br>6061-T5 | 不鏽鋼 304<br>Stainless Steel 304 | 黑色塗裝 Black  |
| HGA-208-1     |                                  |                                |             |
| HGA-208-2     |                                  |                                |             |
| HGA-208-3     |                                  |                                |             |
| HGA-208-4     |                                  |                                |             |

| 尺寸 Dimension (m.m) |    |     |      |      |     |    |   |    |      |    |
|--------------------|----|-----|------|------|-----|----|---|----|------|----|
| A                  | B  | C   | D    | E    | F   | G  | H | P1 | P2   | P3 |
| 70                 | 90 | 10  | 19.5 | 10.5 | 6.5 | 18 | 6 | 47 | 72   | M6 |
| 70                 | 75 | 10  | 19.5 | 10.5 | 6.5 | 18 | 6 | 47 | 54.5 | M6 |
| 70                 | 50 | 10  | 19.5 | 10.5 | 6.5 | 18 | 6 | 47 | 30   | M6 |
| 40                 | 50 | 6.5 | 13.5 | 9    | 5.5 | 13 | 6 | 26 | 30   | M5 |
| 40                 | 30 | 6.5 | 13.5 | 9    | 5.5 | 13 | 6 | 26 | 16   | M5 |

### 訂購說明 Ordering Instructions

HGA-208- □□□  
↓  
尺寸代號 (SIZE No.)