50A

RoHS

●ご注文No.表記例

50A 20

TYPE　歯数

スプロケットNo.



■チェーン ……No.50
■チェーンピッチ ……(P)15.875mm
■ローラリンク内幅 ……(W) 9.53 mm
■ローラ外径 ……(Dr)10.16 mm
■歯幅 ……(T) 8.7 mm

m 普通鋼

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径d 下穴	軸穴径d 最小	重量 kg	¥	Semi-F ¥
50A	10	58	51.37	10	11	0.14	320	シリーズ追加検討中
	11	64	56.35	12	13	0.17	360	
	12	69	61.34	12	13	0.20	400	
	13	74	66.34	12	13	0.23	420	
	14	79	71.34	12	13	0.27	460	
	15	84	76.35	12	13	0.30	480	
	16	89	81.37	14	15	0.35	520	
	17	94	86.39	14	15	0.40	560	
	18	100	91.42	14	15	0.45	600	
	19	105	96.45	14	15	0.48	610	
	20	110	101.48	14	15	0.50	680	
	21	115	106.51	14	15	0.60	720	
	22	120	111.55	16	17	0.66	780	
	23	125	116.58	16	17	0.72	860	
	24	130	121.62	16	17	0.78	920	
	25	135	126.66	16	17	0.85	1,020	
	26	140	131.70	16	17	0.90	1,080	
	27	145	136.74	16	17	1.00	1,100	
	28	150	141.79	16	17	1.05	1,200	
	29	155	146.83	16	17	1.12	1,560	
	30	161	151.87	16	17	1.20	1,280	
	31	166	156.92	16	17	1.30	1,700	
	32	171	161.96	16	17	1.35	1,400	
	33	176	167.01	16	17	1.45	1,900	
	34	181	172.05	16	17	1.55	1,700	
	35	186	177.10	16	17	1.65	1,800	
	36	191	182.14	19	20	1.75	1,680	
	37	196	187.19	19	20	1.85	2,300	
	38	201	192.24	19	20	1.95	2,120	
	39	206	197.29	19	20	2.05	2,620	