

Griffserie RA und AE

Werkstoff und Oberfläche:

Rundaluminium \varnothing 10 mm, AlMgSi 0,5; Oberfläche mattiert oder naturfarben oder schwarz eloxiert.

Bei Griffserie RA Oberfläche glaskugelgestrahlt und halbgliänzend naturfarben oder schwarz eloxiert.

Tragkraft:

min. 500 N

Hinweis:

Beliebige andere Abmessungen auf Anfrage.

Handle Series RA and AE

Material and surface:

Round bar aluminium \varnothing 10 mm, AlMgSi 0.5; anodized with a matt finish in natural or black colour.

For handle series RA surface glass ball blasted and anodized with a satin finish in natural or black colour.

Stress resistance:

min. 500 N.

Note:

Other dimensions available on request.




BEG Bürkle GmbH & Co. KG
Industry computer




Aluminium-Bügelgriffe in größeren Ausführungen s. S. 123–125.
Aluminium bow type handles in larger versions see page 123–125.

Clean Line Ausführung s. S. 222.
Clean Line version see page 222.

Typ RA



Typ AE



Typ RA	Standard		Halbglanz / Satin finish	
	naturfarben natural colour	schwarz black	naturfarben natural colour	schwarz black
A	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
55	RA-10.055.01	RA-10.055.04	RA-10.055.11	RA-10.055.14
88	RA-10.088.01	RA-10.088.04	RA-10.088.11	RA-10.088.14
100	RA-10.100.01	RA-10.100.04	RA-10.100.11	RA-10.100.14
120	RA-10.120.01	RA-10.120.04	RA-10.120.11	RA-10.120.14
180	RA-10.180.01	RA-10.180.04	RA-10.180.11	RA-10.180.14
200	RA-10.200.01	RA-10.200.04	RA-10.200.11	RA-10.200.14
235	RA-10.235.01	RA-10.235.04	RA-10.235.11	RA-10.235.14
250	RA-10.250.01	RA-10.250.04	RA-10.250.11	RA-10.250.14
Typ AE				
86	AE-10.086.01	AE-10.086.04		
120	AE-10.120.01	AE-10.120.04		
180	AE-10.180.01	AE-10.180.04		

Einzelteile

Single components

*Al-Abschlusscheiben, naturfarben
*Al cover plates, natural colour

Bestell-Nr.
Order no.

RA-10.000.01

*Al-Abschlusscheiben, schwarz
*Al cover plates, black

RA-10.000.04

*Packung à 20 Stück, nur in Standard-Ausführung lieferbar.
*Pack of 20 pieces, available only in standard version.