

# トルクモーター

3W・6W・10W・20W・40W

●関連情報●  
技術資料 → I-1 ページ  
安全規格 → J-2 ページ


海外安全規格に適合したトルクモーターです(40Wは除く)。外部に電圧調整器を設けることで、モーターの回転速度やトルクを調整することができます。トルクを簡単に調整できるパワーコントローラと組み合わせた、トルクモーターユニット**TM**シリーズもご用意しています。

●トルクモーターユニット**TM**シリーズ → A-206 ページ



RoHS

●規格についての詳細情報は、ホームページをご確認ください。



写真のギヤヘッドは別売りです。

## 種類と価格

### ●モーター (RoHS)

| シリーズ               | 出力  | 品名                  |                    | 定価      |
|--------------------|-----|---------------------|--------------------|---------|
|                    |     | 歯切りシャフトタイプ          | 丸シャフトタイプ           |         |
| ワールド <b>K</b> シリーズ | 3W  | <b>2TK3GN-AW2J</b>  | <b>2TK3A-AW2J</b>  | 7,900円  |
|                    |     | <b>2TK3GN-AW2U</b>  | <b>2TK3A-AW2U</b>  | 7,900円  |
|                    |     | <b>2TK3GN-CW2J</b>  | <b>2TK3A-CW2J</b>  | 9,500円  |
|                    |     | <b>2TK3GN-CW2E</b>  | <b>2TK3A-CW2E</b>  | 9,500円  |
|                    | 6W  | <b>3TK6GN-AW2J</b>  | <b>3TK6A-AW2J</b>  | 8,350円  |
|                    |     | <b>3TK6GN-AW2U</b>  | <b>3TK6A-AW2U</b>  | 8,350円  |
|                    |     | <b>3TK6GN-CW2J</b>  | <b>3TK6A-CW2J</b>  | 9,950円  |
|                    |     | <b>3TK6GN-CW2E</b>  | <b>3TK6A-CW2E</b>  | 9,950円  |
|                    | 10W | <b>4TK10GN-AW2J</b> | <b>4TK10A-AW2J</b> | 8,950円  |
|                    |     | <b>4TK10GN-AW2U</b> | <b>4TK10A-AW2U</b> | 8,950円  |
|                    |     | <b>4TK10GN-CW2J</b> | <b>4TK10A-CW2J</b> | 10,800円 |
|                    |     | <b>4TK10GN-CW2E</b> | <b>4TK10A-CW2E</b> | 10,800円 |
|                    | 20W | <b>5TK20GN-AW2J</b> | <b>5TK20A-AW2J</b> | 10,400円 |
|                    |     | <b>5TK20GN-AW2U</b> | <b>5TK20A-AW2U</b> | 10,400円 |
|                    |     | <b>5TK20GN-CW2J</b> | <b>5TK20A-CW2J</b> | 12,400円 |
|                    |     | <b>5TK20GN-CW2E</b> | <b>5TK20A-CW2E</b> | 12,400円 |
| <b>Kシリーズ</b>       | 40W | <b>5TK40GU-AF</b>   | <b>5TK40A-AF</b>   | 15,000円 |

製品には、次のものが含まれています。  
モーター、コンデンサ、コンデンサキャップ\*、取扱説明書  
\*ワールド**K**シリーズのみ。

### ●平行軸ギヤヘッド (別売) (RoHS)

| 適用モーター出力<br>(歯切りシャフト) | ギヤヘッド品名                  | 減速比           | 定価     |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------|
| 3W                    | <b>2GN□K</b>             | <b>3~18</b>   | 4,850円 |
|                       |                          | <b>25~36</b>  | 5,350円 |
|                       |                          | <b>50~180</b> | 6,000円 |
|                       | <b>2GN10XK</b> (中間ギヤヘッド) |               | 4,950円 |
| 6W                    | <b>3GN□K</b>             | <b>3~18</b>   | 5,300円 |
|                       |                          | <b>25~36</b>  | 5,800円 |
|                       |                          | <b>50~180</b> | 6,400円 |
|                       | <b>3GN10XK</b> (中間ギヤヘッド) |               | 5,300円 |
| 10W                   | <b>4GN□K</b>             | <b>3~18</b>   | 5,400円 |
|                       |                          | <b>25~36</b>  | 5,900円 |
|                       |                          | <b>50~180</b> | 6,500円 |
|                       | <b>4GN10XK</b> (中間ギヤヘッド) |               | 5,450円 |
| 20W                   | <b>5GN□K</b>             | <b>3~18</b>   | 6,400円 |
|                       |                          | <b>25~36</b>  | 7,000円 |
|                       |                          | <b>50~180</b> | 7,600円 |
|                       | <b>5GN10XK</b> (中間ギヤヘッド) |               | 6,800円 |

| 適用モーター出力<br>(歯切りシャフト) | ギヤヘッド品名                                       | 減速比            | 定価      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| 40W                   | <b>5GU□KB</b><br><b>5GU□K</b>                 | <b>3~9</b>     | 9,800円  |
|                       |                                               | <b>12.5~18</b> | 11,000円 |
|                       |                                               | <b>25~60</b>   | 11,700円 |
|                       |                                               | <b>75~180</b>  | 12,500円 |
|                       | <b>5GU10XKB</b> 、<br><b>5GU10XK</b> (中間ギヤヘッド) |                | 10,500円 |
|                       | <b>5GU□KBH</b>                                | <b>50、60</b>   | 14,500円 |
|                       |                                               | <b>75~180</b>  | 14,960円 |

●ギヤヘッドの減速比と回転方向 → A-15 ページ

製品には、次のものが含まれています。  
ギヤヘッド、取付用ねじ、平行キー\*、取扱説明書  
\*出力軸にキーみぞ加工のあるもののみ。

#### ●ご注意

●直交軸ギヤヘッドとの組み合わせではご使用いただけません。

●品名中の□には、減速比を表す数字が入ります。