

ケーブルアクセサリ

ケーブルアクセサリ一覧

ケーブルをスッキリ配線。断線防止にも。


WEBサイトへ 6701 検索

ケーブルステッカー・ケーブルクランプ



品番	CA-ST5	CA-ST10	CA-ST15	CA-501N	CA-502N	CA-CL13	CA-CL18	CA-CL23
品名	ケーブルステッカー			ケーブルクランプ		ケーブルクランプ		
税抜価格	¥450			¥420		¥720	¥780	¥1,080
特長	●ケーブルを傷つけないスポンジ付きです。 ●裏面に、強く安定した接着力を発揮する接着テープを貼り付け済みです。			●ケーブルサイズに合わせて調節可能です。 ●両面テープ付きです。		●ケーブルサイズに合わせて調節可能です。 ●高温、多湿箇所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。		
材質	グレー銅板			66ナイロン(難燃性 UL94V-2)		6ナイロン(難燃性 UL94V-2)		
入数	10個			6個	4個	10個		
その他	19.5×5.0mm(貼付部) 	20.0×9.5mm(貼付部) 	25.0×14.5mm(貼付部) 	■ケーブル収容数: 7.9~10.3 (12.6~15.4) 2本(CA-501N)、2~4本(CA-502N) ※欄外の注意事項参照。 ■結束径: 7.9~10.3mm(CA-501N)、12.6~15.4mm(CA-502N)		■結束径: 3.0~15.0mm(CA-CL13) 5.0~21.0mm(CA-CL18) 7.0~25.0mm(CA-CL23) ()内はCA-502N ()内はCA-CL18/CL23		
JAN								

ケーブルタイ



品番	CA-610	CA-TW08N	CA-TW11N	CA-TW15N	CA-TW18N	CA-TW24N
品名	ケーブルタイ(マグネット)	ケーブルタイ(ツイスト)				
税抜価格	¥980	¥540				
特長	●取付け、取外し、位置修正の容易な強力マグネットタイプです。 ●大、小2種類のベルト付きで、束ねるケーブルの径に合わせて調節可能です。	●指でひねって止めるだけで、簡単にケーブルの結束ができます。				
材質	ナイロン樹脂、異方性フェライト(マグネット)	ナイロン				
入数	マグネット部、ベルト(大)、ベルト(小)各2個	25個				
その他	■ケーブル収容数: 24本まで ※欄外の注意事項参照。 ■結束径: 5~21、5~35mm(2種類を付け替えることが可能) ※磁石の付く金属面に対してのみ使用可能です。 ※フロッピーディスク、各種カード等の磁気記憶媒体には絶対に近づけないでください。	■ケーブル収容数: 2本(CA-TW08N) 3本(CA-TW11N) 4本(CA-TW15N) 7本(CA-TW18N) 10本(CA-TW24N) ※欄外の注意事項参照。 ()内はCA-TW11N/TW15N/TW18N/TW24N				
JAN						

CA-TPBW

便利テープ

¥480(税抜価格)



テープ同士がくっつき、ものにはつかず、文字も書き便利。


- きれいはがせ、束ねるものを傷つけない、汚しません。
 - テープが水に濡れてもはがれません。
 - テープに文字が書けます。
 - サイズ: ケース: W68×D20×H49mm テープ: 幅15mm×長さ15m
 - 材質: 基材/ポリプロピレン 粘着材/天然ゴム系 芯管/再生紙 テープホルダー/ポリスチレン
- 油性ペンによる手書きが可能。



CA-500

ケーブルクリップ

¥1,180(税抜価格)



乱雑になりがちなケーブルをスッキリ処理できる。

- 両面テープ付きで簡単に取付け可能です。
 - セット内容: A/2個※、B/2個、C/6個
※2個が1個になっているので、折って使用してください。
 - 材質: ポリプロピレン
- 中央で簡単に2個に折れます。




RAC-CF2

ケーブルフック(2個セット) ¥3,800(税抜価格)

RAC-CF10

ケーブルフック(10個セット) ¥14,800(税抜価格)



余ったケーブルをすっきり収納。

- マグネットと両面テープの取付けを組み合わせるので、取付け位置を選びません。
※両面テープでの取付けの際には取付け部の汚れやホコリを取除いてから取付けてください。
- フックサイズはW25×D35mmで、太いケーブルにも対応します。
- サイズ: W25×D35×H70mm ■梱包: 1個口(PP袋)
- 耐荷重: マグネット使用時/4kg、両面テープ使用時/20kg
※ケーブル種類やコネクタの重量などによって変動する可能性があります。
- 材質: スチール(メラミン焼付塗装)
- 入数: 2個(RAC-CF2)、10個(RAC-CF10)
- 付属品: マグネット、両面テープ



CA-201

¥1,180(税抜価格)

CA-202

¥1,280(税抜価格)

ケーブルチューブ



見える場所の配線でもケーブルを隠してスッキリ。

- あふれるケーブルをケーブルチューブ内に収納することでスッキリまとめることができます。
 - ケーブルチューブのスリットからケーブル両端を必要な位置に出しておくことができます。
 - ケーブルチューブの位置決め・固定に便利なケーブルタイ(P.536 CA-609N相当)付きです。
 - 付属品: ケーブルタイ(CA-609N相当)6本
※欄外の注意事項参照。
- | 品番 | 長さ | 外径 | 内径 | ケーブル収容数 | JAN |
|------------|----|------|------|---------|-----|
| CA-201 (小) | 2m | 27mm | 22mm | 8本 | |
| CA-202 (大) | 2m | 34mm | 28mm | 14本 | |