

エアスライドテーブル／リバーシブルタイプ

MXQR Series

ø6, ø8, ø12, ø16, ø20, ø25

型式表示方法

MXQR 12 L - 50 J - M9BW

エアスライドテーブル
リバーシブルタイプ

ポートねじの種類

無記号	Mねじ	ø6~ø16
Rc		
TN	NPT	ø20, ø25
TF	G	

出荷時アジャスタ位置※

L	無記号
左側 アジャスタ テーブル	右側 アジャスタ テーブル

※アジャスタ位置は、右側、左側の2通りの選択が可能です。設置状況に応じて現場での変更が可能です。詳細寸法は外形寸法図、位置組換手順については「MXQR取扱説明書」をご確認ください。

オーダーメイド仕様
詳細はP.2をご参照ください。

オートスイッチ
追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

※オートスイッチの品番につきましては、下表をご参照ください。

オートスイッチ
無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)

アジャスタオプション

		後退端				
		なし	アジャスタ (ラバーストッパ)	ショックアブソーバ (RB)	アジャスタ (メタルストッパ)	ショックアブソーバ(RJ) (ショートストロークタイプ)
前 進 端	なし	無記号	AT	BT	CT	JT
アジャスタ(ラバーストッパ)	AS	A	ASBT	ASCT	ASJT	
ショックアブソーバ(RB)	BS	BSAT	B	BSCT	BSJT	
アジャスタ(メタルストッパ)	CS	CSAT	CSBT	C	CSJT	
ショックアブソーバ(RJ) ^{※1,2)} (ショートストロークタイプ)	JS	JSAT	JSBT	JSCT	J	

注1) ショックアブソーバRJ(ショートストロークタイプ)は、ショックアブソーバ ソフトタイプ/ショートストロークタイプ(RJ□)です。
緩衝時間については前付3をご参照ください。ショックアブソーバ(RJ)詳細については、カタログをご参照ください。

注2) ショックアブソーバ(ショートストロークタイプ)には、MXQR6の設定はありません。

シリンダ内径(ストロークmm)

ø6	10,20,30,40,50
ø8	10,20,30,40,50,75
ø12	10,20,30,40,50,75,100
ø16	10,20,30,40,50,75,100,125
ø20	10,20,30,40,50,75,100,125,150
ø25	10,20,30,40,50,75,100,125,150

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、Best Pneumatics No.③をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷	
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)			
オート スイッチ 無 接 点	診断表示(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V,12V	M9NV	M9N	●	—	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	—	●	○	○		
				2線			M9BV	M9B	●	—	●	○	○		
				3線(NPN)			M9NWV	M9NW	●	●	●	○	○		
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	3線(PNP)	24V	5V,12V	M9PWV	M9PW	●	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC
				2線			M9BWV	M9BW	○	●	●	○	○		
				3線(NPN)			※1 M9NAV	※1 M9NA	○	○	●	○	○		
				3線(PNP)			※1 M9PAV	※1 M9PA	○	○	●	○	○		
オート スイッチ 有 接 点	—	グロメット	有	3線 (NPN相当)	24V	12V	A96V	A96	●	—	●	—	—	IC回路	リレー、 PLC
				2線			※2 A93V	A93	●	●	●	—	—		
				—			A90V	A90	●	—	●	—	—		
				—			—	—	—	—	—	—	—		

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
1m……………M (例) M9NWM
3m……………L (例) M9NWL
5m……………Z (例) M9NWX

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.26をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、Best Pneumatics No.③ P.1784、1785をご参照ください。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。