

電動アクチュエータ／スライダタイプ ベルト駆動

LEFB Series LEFB25・32・40



RoHS

型式表示方法

LEFB **25** **NZ** **S** - **300** **C** **K**

1 2 3 4 5 6 7

① サイズ

25
32
40

② モータ配置

無記号	上折返し
U	下折返し

③ モータ種類

記号	種類
NZ	取付形状Z
NY	取付形状Y
NX	取付形状X
NW	取付形状W
NV	取付形状V
NU	取付形状U
NT	取付形状T
NM1	取付形状M1
NM2	取付形状M2

④ 相当リード[mm]

S	54
---	----

⑤ ストローク[mm]

300	300
3000	3000

※ストローク対応表参照

⑥ オートスイッチ適合

無記号	なし
C	あり(取付金具1ヶ同梱)

※2ヶ以上必要な場合は別途手配ください。(品番: LEF-D-2-1 詳細はP.868)
 ※オートスイッチは別途手配ください。(詳細はP.869~871をご参照ください。)
 ※"なし"を選択した場合、オートスイッチ用磁石が内蔵されず、取付金具の固定もできません。
 購入後"あり"への変更ができませんので、あらかじめご考慮のうえ、型式を選択してください。

⑦ 位置決めピン穴

無記号	ハウジングB底面※	
K	ボディ底面2ヶ所	

※取付方法はP.873の本体取付例をご覧ください。

ストローク対応表

	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2500	3000
LEFB25	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	—	—
LEFB32	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	●	—
LEFB40	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●	●	●

※標準ストローク以外は特注対応になりますので、当社にご確認ください。

モータ種類対応表

適用モータ型式			サイズ/モータ種類													
メーカー	シリーズ	タイプ	25						32/40							
			NZ 取付形状Z	NY 取付形状Y	NX 取付形状X	NM1 取付形状M1	NM2 取付形状M2	NZ 取付形状Z	NY 取付形状Y	NX 取付形状X	NW 取付形状W	NV 取付形状V	NU 取付形状U	NT 取付形状T	NM1 取付形状M1	NM2 取付形状M2
三菱電機(株)	MELSERVO-JN	HF-KN	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	MELSERVO-J4	HG-KR	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	MELSERVO-J5	HK-KT	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)安川電機	Σ-V	SGMJV	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σ-7	SGM7J/SGM7A	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
山洋電気(株)	SANMOTION R	R2	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	Sysmac G5	R88M-K	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
オムロン(株)	1S	R88M-1	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	MINAS A5	MSM□/MHMD	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
パナソニック(株)	MINAS A6	MSMF	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	MINAS A6	MHMF	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ファナック(株)	β is (-B)	β	●	—	—	—	—	● (β1のみ)	—	—	●	—	—	—	—	—
日本電産サンキョー(株)	S-FLAG	MA/MH/MM	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)キーエンス	SV	SV-M/SV-B	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	SV2	SV2-M/SV2-B	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
富士電機(株)	ALPHA5	GYS/GYB	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	ALPHA7	GYS/GYB	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	FALDIC α	GYS	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ミネベアミツミ(株)	SZ	A17PM/A23KM	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
シナノケンシ(株)	CSB-BZ	CSB-BZ	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オリエンタルモーター(株)	AR/AZ	AR/AZ (46のみ)	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	AR/AZ	AR/AZ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
FASTECH Co.,Ltd.	Ezi-SERVO	EzM	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)	MP-/VP-	MP/VP	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	TL	TLY-A	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Beckhoff Automation GmbH	AM	AM30	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
	AM	AM31	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	AM	AM80/AM81	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Siemens AG	1FK7	1FK7	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Delta Electronics, Inc.	ASDA-A2	ECMA	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ANCA Motion	AMD2000	Alpha	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—