

直取付式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】

CTK-10S-□P

極数 丁




標準価格 (P×50円)+134円
(税抜・販売単位:1)

【構成部品】

中間板	CT-10S
側板	CT-15K
カバー	CA-30
記名板	M-1LE
シャフト	SF4

【寸法図】



【寸法表】

※○印は標準在庫品です。

極数P	1	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
端子台全長L	-	38	45	52	59	66	73	80	87	94	101	108	115	122	129
取付ピッチB	-	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119
シャフト長さ	-	31	38	45	52	59	66	73	80	87	94	101	108	115	122

極数P	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
端子台全長L	136	143	150	157	164	171	178	185	192	199	206	213	220	227	234
取付ピッチB	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224
シャフト長さ	129	136	143	150	157	164	171	178	185	192	199	206	213	220	227

端子台全長 L = 端子幅 (7mm) × 極数 (P) + 側板2枚 (5mm)

記名板の長さ = 端子幅 (7mm) × 極数 (P) + 0.5mm / カバーの長さ = 端子幅 (7mm) × 極数 (P) - 0.5mm

直取付式 組端子台 (組立完成品)

【注文形式】

CTKC-10S-□P

極数 丁




標準価格 (P×49円)+174円
(税抜・販売単位:1)

【構成部品】

中間板	CT-10S
側板	CT-15KC
カバー	CA-30
記名板	M-1LE
シャフト	SF4

【寸法図】



【寸法表】

※○印は標準在庫品です。

極数P	1	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
端子台全長L	-	44	51	58	65	72	79	86	93	100	107	114	121	128	135
取付ピッチB	-	36.5	43.5	50.5	57.5	64.5	71.5	78.5	85.5	92.5	99.5	106.5	113.5	120.5	127.5
シャフト長さ	-	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119

極数P	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
端子台全長L	142	149	156	163	170	177	184	191	198	205	212	219	226	233	240
取付ピッチB	134.5	141.5	148.5	155.5	162.5	169.5	176.5	183.5	190.5	197.5	204.5	211.5	218.5	225.5	232.5
シャフト長さ	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224

端子台全長 L = 端子幅 (7mm) × 極数 (P) + 側板2枚 (5mm)

記名板の長さ = 端子幅 (7mm) × 極数 (P) + 0.5mm / カバーの長さ = 端子幅 (7mm) × 極数 (P) - 0.5mm