







安裝示意圖
Installation



擋片 Pawl



材質與表面處理

- 項目 ① 本體含擋片：本體：尼龍(PA6+GF)。擋片：SPCC，鍍鋅。
- 項目 ② 齒輪盒：鋅合金，鍍鋅耐蝕五彩。
- 項目 ③ 齒片接頭：鋅合金，鍍鋅耐蝕五彩。
- 項目 ④ 導套及座：導套：鋅合金，鍍鋅耐蝕五彩。座：SPCC，鍍鋅。
- 項目 ⑤ 連桿接頭：鋅合金，鍍鋅耐蝕五彩。
- 項目 ⑥ 輪檔：鐵(SPHC)，鍍鋅。
- 項目 ⑦ 連桿Ø8：1008鐵製，鍍鋅。

MATERIAL AND FINISH

- Part ① : Body : Nylon(PA6+GF), Black.
Pawl : SPCC, Zinc plated.
- Part ②③④⑤ : Zinc alloy, Zinc plated plus chromic-acid passivated.
- Part ⑥ : Hot-rolled Steel (SPHC), Zinc plated.
- Part ⑦ : Steel (1008), Zinc plated.

TYPES

- Left or Right opening.
- Only the cog box is marked "R" or "L".
- Dust-resistant and waterproof (IP66).

特徵

- 左開或右開。
- 齒輪盒上有標記 "R" 或 "L"。
- 防塵、防水(IP66)。

SPECIFICATION:

Unit:mm

產品編號 Item No.	型式 Type	配備說明 Contents	連桿 Rod ⑦	重量 Weight(g)
B-021941-1L	左開型 Left opening	①+key	508	300
B-021941L (508)		①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+key		1145.2
B-021941L (703)		①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+key		1302
B-021941L (858)		①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+key		1424.8
B-021941-1R	右開型 Right opening	①+key	508	300
B-021941R (508)		①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+key		1145.2
B-021941R (703)		①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+key		1302
B-021941R (858)		①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+key		1424.8