

# 終端止めキャップ



## 電源ケーブルやコントロールケーブルなどの 端末保護用の終端止めキャップ

- オゾンやUV放射等からの酸化防止にも効果的です。
- 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
- 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。

## HEAT SHRINKABLE CABLE END CAPS WITH SPIRAL ADHESIVE COATING


### スペック

|        |          |
|--------|----------|
| 材質     | ポリオレフィン  |
| 収縮開始温度 | 120℃     |
| 使用温度範囲 | -55～110℃ |
| 標準色    | 黒        |
| 規格     | RoHS     |

### 技術データ

| 特性          | 試験方法        | 特性値                   |
|-------------|-------------|-----------------------|
| 引張強度        | ASTM D2671  | >11 MPa               |
| 伸び率         | ASTM D2671  | >400%                 |
| 密度          | ASTM D792   | 1.05g/cm <sup>3</sup> |
| 熱による劣化後の伸び率 | 150℃,168hrs | >300%                 |
| 絶縁耐力        | IEC 243     | >15kV/mm              |
| 抵抗値         | IEC 93      | >1014 Ω.cm            |

### 外形図



- ✓ 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。
- ✓ 接着後も屈曲性を保持します。
- ✓ 150φ以上の製作も可能です。

単位：mm

### サイズ

| 型番       | 収縮前<br>D 内径(最小) | 収縮後<br>D1 内径(最大) | 収縮後<br>L1±10% 長さ | 収縮後<br>T1±10% 肉厚 | 重量(g/m) | 包装単位<br>(個) |
|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------|-------------|
| HSEC-03  | 3.0             | 1.5              | 27.0             | 1.0              | 0.23    | 50          |
| HSEC-06  | 6.0             | 3.0              | 32.0             | 1.2              | 0.48    | 50          |
| HSEC-14  | 14.0            | 5.0              | 45.0             | 2.2              | 2.30    | 10          |
| HSEC-25  | 25.0            | 8.5              | 68.0             | 2.8              | 7.80    | 10          |
| HSEC-35  | 35.0            | 16.0             | 83.0             | 3.3              | 17.20   | 10          |
| HSEC-55  | 55.0            | 26.0             | 103.0            | 3.5              | 39.30   | 10          |
| HSEC-75  | 75.0            | 36.0             | 120.0            | 4.0              | 64.30   | 5           |
| HSEC-100 | 100.0           | 52.0             | 140.0            | 4.0              | 121.20  | 5           |
| HSEC-120 | 120.0           | 60.0             | 150.0            | 4.0              | 160.00  | 5           |