



Sealing rings


Single lip or
double lip



G
Single lip



GR
Single lip



SD
Double lip

d = 4 – 80 mm

Sealing ring			Designation ► 1032 1.4 ► 1032 1.5			Mass m Sealing ring		
G	GR	SD	d×	D×	b ¹⁾	G ≈ g	GR ≈ g	SD ≈ g
	GR ²⁾		4	8	2		0,2	
	GR ²⁾		5	9	2		0,2	
	GR ²⁾		5	10	2		0,2	
	GR ²⁾		6	10	2		0,2	
	GR ²⁾		6	12	2		0,4	
	GR ²⁾		7	11	2		0,3	
	GR ²⁾		7	14	2		0,5	
G ²⁾	4)	4)	8	12	3	0,4		
G ²⁾	4)	SD ²⁾	8	15	3	0,7		0,3
G ²⁾	GR ²⁾	4)	9	13	3	0,5	0,5	
G ²⁾	4)	4)	9	16	3	0,7		
G ²⁾	GR ²⁾	4)	10	14	3	0,5	0,5	
G ²⁾	4)	SD ²⁾	10	17	3	0,9		0,4
G ²⁾	GR ²⁾	4)	12	16	3	0,6	0,6	
G ²⁾	4)	SD ²⁾	12	18	3	0,9		0,4
G ²⁾	GR ²⁾	SD ²⁾	12	19	3	1	1	0,5
G ²⁾	4)	4)	13	19	3	0,9		
G ²⁾	3)	SD ²⁾	14	20	3	1		0,5
G ²⁾	4)	4)	14	21	3	1,1		
G ²⁾	3)	SD ²⁾	14	22	3	1,3		0,7
G ²⁾	3)	SD ²⁾	15	21	3	1		0,5
G ²⁾	3)	SD ²⁾	15	23	3	1,3		0,7
G ²⁾	3)	SD ²⁾	16	22	3	1,3		0,6
G ²⁾	3)	SD ²⁾	16	24	3	1,3		0,7
G ²⁾	4)	4)	16	25	3	1,6		
G ²⁾	3)	SD ²⁾	17	23	3	1,3		0,6
G ²⁾	4)	SD ²⁾	17	25	3	1,5		0,8
G ²⁾	4)	SD ²⁾	18	24	3	1,2		0,6
G ²⁾	4)	SD ²⁾	18	26	4	1,8		1,1
G ²⁾	4)	SD ²⁾	19	27	4	2		1,1
G ²⁾	3)	SD ²⁾	20	26	4	1,8		0,8
G ²⁾	3)	SD ²⁾	20	28	4	2,1		1,1
G ²⁾	4)	4)	21	29	4	2,2		
G ²⁾	3)	SD ²⁾	22	28	4	1,8		0,9
G ²⁾	3)	SD ²⁾	22	30	4	2,2		1,3

Sealing ring			Designation ► 1032 1.4 ► 1032 1.5			Mass m Sealing ring		
G	GR	SD	d×	D×	b ¹⁾	G ≈ g	GR ≈ g	SD ≈ g
G ²⁾	3)	4)	24	32	4	2,5		
G ²⁾	3)	SD ²⁾	25	32	4	2,3		1,3
G ²⁾	4)	SD ²⁾	25	33	4	2,5		1,3
G ²⁾	3)	SD ²⁾	25	35	4	2,6		1,9
G ²⁾	4)	SD ²⁾	26	34	4	2,6		1,4
G ²⁾	3)	SD ²⁾	28	35	4	2,4		1,3
G ²⁾	3)	4)	28	37	4	3,1		
G ²⁾	4)	4)	29	38	4	3,2		
G ²⁾	3)	SD ²⁾	30	37	4	2,7		1,3
G ²⁾	3)	SD ²⁾	30	40	4	3,6		2,1
G ²⁾	4)	SD ²⁾	32	42	4	3,7		2,4
G ²⁾	4)	4)	32	45	4	5,1		
G ²⁾	3)	SD ²⁾	35	42	4	3		1,5
G ²⁾	4)	SD ²⁾	35	45	4	4,1		2,5
G ²⁾	4)	SD ²⁾	37	47	4	4		2,7
G ²⁾	4)	SD ²⁾	38	48	4	4,4		2,8
G ²⁾	4)	SD ²⁾	40	47	4	3,3		1,7
G ²⁾	3)	SD ²⁾	40	50	4	4,6		2,9
G ²⁾	3)	SD ²⁾	40	52	5	4,8		4,5
G ²⁾	3)	SD ²⁾	42	52	4	4,7		3
G ²⁾	4)	4)	43	53	4	4,8		
G ²⁾	3)	SD ²⁾	45	52	4	3,8		1,9
G ²⁾	3)	SD ²⁾	45	55	4	5,2		3,2
G ²⁾	3)	SD ²⁾	50	58	4	4,5		2,4
G ²⁾	3)	SD ²⁾	50	62	5	10,4		5,5
G ²⁾	3)		55	63	5	7,1		
G ²⁾	3)		70	78	5	9		
G ²⁾	4)		80	90	5	13,8		

medias ► <https://www.schaeffler.de/std/1D8C>

Special designs, available by agreement.

- 1) Width tolerance $\pm 0,2$.
- 2) **Standard range.**
- 3) Please request information on delivery capability.
- 4) Available by agreement for economically viable batch sizes.