

●ポリスライダークットワッシャー (Eリング用) ●Polyslider cut washer (for E-rings) ●石墨尼龙垫圈 (Polyslider) (切断型, E型环用)

仕 様

- ・材 質 / ポリスライダー
- ・色 / 黒
- ・耐熱温度 / 1.82MPa...65℃
- ・UL規格 / UL94-HB (材料)
- ・RoHS対応製品

スペーサー
の選定黄銅
スペーサー 1ジュラコン
スペーサー 2ステンレス
スペーサー 3スチール
スペーサー 4PPS
スペーサー 5PBT
スペーサー 6エコ
スペーサー 7アルミ
スペーサー 8ベーク
スペーサー 9ナイロン・レニー
スペーサー 10ビーク
スペーサー 11ABS
スペーサー 12LED取付
スペーサー 13D-Sub取付
スペーサー 14PTFE
スペーサー 15セラミックス・ガラス
スペーサー 16チタン
スペーサー 17ポリカーボネート
スペーサー 18ガラエポ
スペーサー 19樹脂
ワッシャー 20ゴム
ワッシャー 21金属
ワッシャー 22樹脂
ブッシュ 23樹脂ネジ/
ボルト/ナット 24金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー 25ピンヘッダー
丸ピン 26ピンヘッダー
角ピン 26

基板用端子 27

インサート
ナット 28ローレット
ツマミ・ナット 29

精密シャフト 30

全ネジ 31

光ファイバー
保護チューブ 32

ばねポスト 33

LLC-0000-00 ワッシャー

取付溝径 (相手材)	d	D	t	品 番
1.3	1.6	3.0	0.25	LLC-1603-02
			0.50	LLC-1603-05
		3.5	0.25	LLC-1635-02
			0.50	LLC-1635-05
		4.0	0.25	LLC-1604-02
			0.50	LLC-1604-05
1.8	2.1	3.5	0.25	LLC-0235-02
			0.50	LLC-0235-05
		4.0	0.25	LLC-0204-02
			0.50	LLC-0204-05
		5.0	0.25	LLC-0205-02
			0.50	LLC-0205-05
2.2	2.5	4.0	0.25	LLC-2504-02
			0.50	LLC-2504-05
		5.0	0.25	LLC-2505-02
			0.50	LLC-2505-05
		6.0	0.25	LLC-2506-02
			0.50	LLC-2506-05
2.8	3.1	6.0	0.25	LLC-0306-02
			0.50	LLC-0306-05
		7.0	0.25	LLC-0307-02
			0.50	LLC-0307-05
3.8	4.1	6.5	0.25	LLC-0465-02
			0.50	LLC-0465-05
		7.0	0.25	LLC-0407-02
			0.50	LLC-0407-05
		8.0	0.25	LLC-0408-02
			0.50	LLC-0408-05
4.8	5.0	7.0	0.25	LLC-0507-02
			0.50	LLC-0507-05
		8.0	0.25	LLC-0508-02
			0.50	LLC-0508-05
		9.0	0.25	LLC-0509-02
			0.50	LLC-0509-05
6.0	6.2	9.5	0.50	LLC-0695-05
6.8	7.1	11.0	0.50	LLC-0711-05
8.0	8.2	12.0	0.50	LLC-0812-05

ご注文個数 50個～