

RYCL/RYHL/RYHS




●レニー六角穴付低頭ボルト、ヘキサロピュラ穴付低頭、極低頭ボルト ●RENY low head cap bolt ●RENY内六角圆柱头螺钉，付梅花槽螺钉

RoHS対応製品

仕様

- ・材質／RENY (ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入り
- ・色／黒
- ・熱変形温度／1.82MPa…234℃
- ・U L 規格／UL94-HB (材料)



RYCL-0000 六角穴付低頭ボルト					RYHL-0000 ヘキサロピュラ穴付低頭ボルト					RYHS-0000ヘキサロピュラ穴付極低頭ボルト				
														
ネジ径	ピッチ	D-H-A	L	品番	ネジ径	ピッチ	D-H	L	品番	ネジ径	ピッチ	D-H	L	品番
M3	0.5-5.5-2-2	6		RYCL-0306	M3	0.5-5.5-2.4 ヘキサロピュラ穴番号 10		6	RYHL-0306	M3	0.5-6-1.3 ヘキサロピュラ穴番号 8		6	RYHS-0306
		8	RYCL-0308	8				RYHL-0308	8				RYHS-0308	
		10	RYCL-0310	10				RYHL-0310	10				RYHS-0310	
		12	RYCL-0312	12				RYHL-0312	12				RYHS-0312	
		16	RYCL-0316	16				RYHL-0316	16				RYHS-0316	
		20	RYCL-0320	20				RYHL-0320	20				RYHS-0320	
M4	0.7-7-2.8-2.5	6		RYCL-0406	M4	0.7-7-3.1 ヘキサロピュラ穴番号 20		6	RYHL-0406	M4	0.7-8-1.5 ヘキサロピュラ穴番号 10		6	RYHS-0406
		8	RYCL-0408	8				RYHL-0408	8				RYHS-0408	
		10	RYCL-0410	10				RYHL-0410	10				RYHS-0410	
		12	RYCL-0412	12				RYHL-0412	12				RYHS-0412	
		16	RYCL-0416	16				RYHL-0416	16				RYHS-0416	
		20	RYCL-0420	20				RYHL-0420	20				RYHS-0420	
		25	RYCL-0425	25				RYHL-0425	25				RYHS-0425	
M5	0.8-8.5-3.5-3	6		RYCL-0506	M5	0.8-8.5-3.65 ヘキサロピュラ穴番号 25		6	RYHL-0506	M5	0.8-9-1.5 ヘキサロピュラ穴番号 15		6	RYHS-0506
		8	RYCL-0508	8				RYHL-0508	8				RYHS-0508	
		10	RYCL-0510	10				RYHL-0510	10				RYHS-0510	
		12	RYCL-0512	12				RYHL-0512	12				RYHS-0512	
		16	RYCL-0516	16				RYHL-0516	16				RYHS-0516	
		20	RYCL-0520	20				RYHL-0520	20				RYHS-0520	
		25	RYCL-0525	25				RYHL-0525	25				RYHS-0525	
M6	1.0-10-4-4	10		RYCL-0610	M6	1.0-10-4.4 ヘキサロピュラ穴番号 30		10	RYHL-0610	M6	1.0-10-1.5 ヘキサロピュラ穴番号 20		10	RYHS-0610
		12	RYCL-0612	12				RYHL-0612	12				RYHS-0612	
		16	RYCL-0616	16				RYHL-0616	16				RYHS-0616	
		20	RYCL-0620	20				RYHL-0620	20				RYHS-0620	
		25	RYCL-0625	25				RYHL-0625	25				RYHS-0625	
		30	RYCL-0630	30				RYHL-0630	30				RYHS-0630	
		40	RYCL-0640	40				RYHL-0640	40				RYHS-0640	

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

*破断トルク値 (N・m)	種類	M3	M4	M5	M6	*この数値は代表値であり保証値ではありません。使用条件により 数値は変わります。(平均値をもとに算出しています。) 推奨締め付けトルクはねじり破断トルクの約50%です。
	低頭(六角穴)	0.31	0.62	1.20	2.15	
	低頭(ヘキサ穴)	0.38	0.75	1.55	2.57	
	極低頭(ヘキサ穴)	0.2	0.62	0.66	1.09	